PHILIPS

Lampen in Kerzen- und Tropfenform

LED

4,3 W - 40 W

E14

Kaltweiß

8719514250369

A F G

Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Diese Glühlampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer als herkömmliche Glühlampen.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Besonderheiten

Ersetzt herkömmliche Glühlampen

Mit ihrem attraktiven Design und der vertrauten Form ist diese energiesparende LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung

Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst Du Deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für Dein Zuhause einrichten.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E14
- Technologie: LED
- Glasart: Klar

Lampenabmessungen

- Höhe: 8 cm
- Gewicht: 0.015 kg
- Breite: 4.5 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 a
- Lichtstromerhalt: 70%
- Nominelle Nutzlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Kaltweiß
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung
- Farbkennung: 840 | CCT of 4000K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 40 mA
- Lichtausbeute: 109 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514250369
- Artikelnr.: 871951425036900
- Produkttitel: LED classic 40W P45 E14 CW CL ND 2PF/6

Stromverbrauch
- Leistungsfaktor: 0.48
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 4.3 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht
- Länge: 8 cm

Nennwerte
- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 470 lm
- Nennleistung: 4.3 W

Technische Daten
- Frequenz: 50-60 Hz

Die Lampe
- Farbkonsistenz: 6

Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt: 8719514250369
- Nettogewicht: 0.040 kg
- Bruttogewicht: 0.072 kg
- Höhe: 10.500 cm
- Länge: 5.500 cm
- Breite: 11.500 cm
- Materialnummer (12NC): 929002024676

Ausstellungsdatum: 2023-11-07
Version: 0.250

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.