

PHILIPS

Базовый комплект,
E27

Hue White

Теплый белый свет

Диммер в комплекте

Управление из приложения или
голосом*

Включая блок управления Hue



8719514250925



Интуитивные интеллектуальные световые решения

Организируйте умное освещение, начав с базового комплекта, который включает в себя три умные лампы, обеспечивающие мягкий белый свет, блок управления Hue и пульт дистанционного управления. Этого комплекта достаточно для управления домашним освещением и изучения его захватывающих возможностей.

Безграничные возможности

- Удобное управление освещением вне дома
- Возвращайтесь в дом, наполненный светом
- Настройте умное освещение так, чтобы с улицы казалось, что вы находитесь дома
- Устанавливайте пульт дистанционного управления в любом месте
- Управление через приложения или голосом*

Особенности

Удобное управление освещением вне дома



С помощью приложения Philips Hue для iOS и Android вы можете контролировать освещение удаленно, находясь в любом месте. Проверьте, не забыли ли вы выключить свет, уходя из дома, или включите лампы, если задержались на работе.

Возвращайтесь в дом, где горит свет



Настройте приложение Philips Hue, чтобы оно распознавало вас, когда вы приближаетесь к своему дому. Перед тем как вы выйдете из своего автомобиля или поднимитесь на свой этаж, настроенное вами интеллектуальное освещение будет включаться автоматически.

Настройте освещение так, чтобы с улицы казалось, что вы находитесь дома



Запланируйте включение освещения с учетом разных видов домашней деятельности в приложении Philips Hue, когда вас нет дома. Интеллектуальные лампы будут активироваться в заданное вами время, а иногда за несколько минут до или после начала соответствующего занятия, тем самым точно имитируя ваше присутствие дома.

Универсальный монтаж



Пульт Philips Hue работает как обычный настенный выключатель и диммер, но лучше. Помимо возможности монтажа с помощью винтов или липкой ленты, диммер также можно снять с магнитного держателя и использовать в любой комнате как пульт дистанционного управления.

Управление через приложения или голосом*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 60x110

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Энергопотребление

- Маркировка энергоэффективности (согласно (EU) 874/2012; A++ - E): A+

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Вес: 72
- Технология производства ламп: светодиодный

Мост

- Диапазон частот: 2400-2483,5 MHz
- Высота: 26 мм
- Макс. число аксессуаров: 12
- Макс. число ламп: 50
- Адаптер электропитания: 100-240 В перем. тока / 50-60 Гц
- Энергопотребление: 250mA max

Лампа

- Цветовая температура: 2700K
- Диаметр: 61 мм
- Цоколь: E27
- Форм-фактор: A60
- Высота: 110 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Мягкий белый свет
- Световой поток (люмен): 806 лм
- Максимальная мощность в режиме работы: 9 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.8
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Переключатель

- Прилагаемые аккумуляторы: 1 x CR2450
- Диапазон частот: 2400–2483,5 MHz
- Степень защиты IP: 20
- Срок службы: 50.000 clicks
- Максимальное число ламп для одного переключателя: 10 (при отсутствии подключения к блоку управления hue)
- Минимальный срок службы батарейки: 3 года
- Варианты монтажа: автономный
- Особые характеристики: Не применимо
- Глубина переключателя: 11 мм
- Высота переключателя: 92 мм
- Ширина переключателя: 35 мм
- Глубина подрозетника: 14 мм
- Высота подрозетника: 115 мм
- Ширина подрозетника: 70 мм
- Вес (включая подрозетник): 67 g
- Вес переключателя: 37 g
- Протокол ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Комплект поставки

- Блок управления: 1
- Сетевой кабель Ethernet: 1
- Светильники Hue: 3
- Пульт дистанционного управления Hue: 1
- Адаптер электропитания: 1

Поддержка

- Совместимость с HomeKit: Yes
- IOS: 11 or later
- Приложение Philips Hue: iOS 13 и более поздней версии, Android 8.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)
- Bluetooth-приложение Philips Hue: Android 7.0 и более поздних версий, iOS 11 и более поздних версий

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514250925
- Масса нетто: 0,446 kg
- Масса брутто: 0,854 kg
- Высота: 10,100 см
- Длина: 21,000 см
- Ширина: 21,000 см
- Номер материала (12NC): 929001821620



Дата выпуска: 2022-06-29
Версия: 0.90

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com