

PHILIPS

Початковий
комплект E27

Hue White

Тепле біле світло

Регулятор яскравості у
комплекті

Керуйте за допомогою програми
або голосу*

Комутатор Hue Bridge в
комплекті



8719514250925



Зручне інтелектуальне освітлення

Почніть створювати свою розумну систему освітлення з цього початкового комплекту, до складу якого входять три розумні лампи з м'яким білим світлом, комутатор Hue Bridge і перемикач. Це повний набір для індивідуального керування освітленням оселі та всіма його чудовими можливостями.

Необмежені можливості

- Інтелектуальне віддалене керування освітленням
- Осяяна світлом оселя до вашого приходу
- Враження присутності, навіть коли вас немає вдома, завдяки розумним світильникам
- Вимикач-регулятор яскравості, який можна встановити будь-де
- Керування за допомогою програми або голосу*

Найважливіше

Віддалене керування освітленням



За допомогою програми Philips Hue можна контролювати освітлення віддалено, перебуваючи в будь-якому місці. Перевірте, чи не забули ви вимкнути світло, йдучи з дому, або ввімкніть лампи, якщо затрималися на роботі.

Повертайтеся додому, де горить світло



Налаштуйте програму Philips Hue так, щоб вона розпізнавала, коли ви наближаєтеся додому. Ви ще навіть не встигнете вийти з машини чи дійти до кінця стежки, як вибрані вами розумні світильники ввімкнуться автоматично.

Враження присутності, навіть коли вас немає вдома



У програмі Philips Hue можна встановити розклад освітлення на випадок, коли вас немає вдома. Ваші розумні світильники вмикатимуться у вибраний вами час, а інколи й за кілька хвилин до або після нього, щоб максимально реалістично імітувати вашу присутність у будинку.

Монтаж у будь-якому місці



Вимикач-регулятор яскравості Philips Hue виконує функції звичайного настінного перемикача та регулятора яскравості, тільки краще. Окрім кріплення за допомогою гвинтів або міцної клейкої стрічки, є можливість зняти магнітний пульт керування та носити його із собою будь-де.

Керування за допомогою програми або голосу*



Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

Характеристики

Розміри лампи

- Розміри (ШхВхГ): 60x110

Характеристики середовища

- Вологість під час роботи: 5% <math>< N < 95\% </math> (без конденсації)
- Температура під час роботи: від -20°C до 45°C

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так

Гарантія

- 2 роки: Так

Споживання енергії

- Рівень енергоефективності: Not applicable

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Вага: 72
- Технологія лампи: СВІТЛОДІЮДНА

Комутатор

- Діапазон частот: 2400–2483,5 MHz
- Висота: 26 mm
- Макс. кількість аксесуарів: 12
- Макс. кількість ламп: 50
- Адаптер джерела живлення: 100–240 В змін. струму / 50–60 Гц
- Споживання енергії: 250mA max

Лампа

- Колірна температура: 2700K
- Діаметр: 61 mm
- Рівень енергоефективності: A+
- Патрон: E27
- Форм-фактор: A60
- Висота: 110 mm
- Вхідна напруга: 220V–240V
- Строк служби: 25 000 година (-н)
- Світловий потік: Тепле біле світло, 2700K, >Індекс якості кольоропередачі (CRI) 80, Регулювання яскравості лише з смарт-пристроїв
- Світловий потік: 806 лм
- Макс. експлуатаційна потужність: 9 W
- Макс. споживання енергії в режимі очікування: 0.5 W
- Кількість циклів перемикачання: 50 000
- Коефіцієнт потужності: 0.8
- Номінальний термін експлуатації: 25 000 година (-н)
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Так
- Запуск: Миттєве досягнення 100% світловіддачі
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Протокол обміну даними: Bluetooth та Zigbee
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: При підключенні до програми Hue Bluetooth або до комутатора Hue Bridge

Перемикач

- Батарейки в комплекті: 1 x CR2450
- Діапазон частот: 2400–2483,5 MHz
- Клас захисту IP: 20
- Строк служби: 50.000 clicks
- Макс. ламп на один вимикач: 10 без підключення до комутатора Hue
- Мінімальний строк служби батарейки: 3 а
- Варіанти монтажу: стоїть окремо
- Особливі функції: Н/д
- Глибина перемикача: 11 mm
- Висота перемикача: 92 mm
- Ширина перемикача: 35 mm
- Глибина настінної пластини: 14 mm
- Висота настінної пластини: 115 mm
- Ширина настінної пластини: 70 mm
- Висота, включаючи настінну пластину: 67 g
- Вага перемикача: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Що в коробці?

- Комутатор: 1
- Мережевий кабель Ethernet: 1
- Лампи Hue: 3
- Регулятор яскравості Hue: 1
- Адаптер джерела живлення: 1

Що підтримується

- Сумісність з HomeKit: Yes
- IOS: 11 or later
- Програма Philips Hue: Android 7.0 та наступні версії, IOS 11 та наступні версії
- Голосові помічники: Amazon Alexa, Помічник Google, Apple HomeKit (через Hue Bridge), Microsoft Cortana (через Hue Bridge)
- Програма Philips Hue Bluetooth: Android 7.0 та наступні версії, IOS 11 та наступні версії

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514250925
- Вага нетто: 0,446 kg
- Вага брутто: 0,854 kg
- Висота: 10,100 cm
- Довжина: 21,000 cm
- Ширина: 21,000 cm
- Артикул (12NC): 929001821620



Дата виходу: 2021-07-12
Версія: 0.86

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com