

# PHILIPS

Spot da incasso

Funzionale

SPARKLE SL261

Nichel

Regola



8719514253582



## Crea l'atmosfera perfetta con una luce dimmerabile di alta qualità.

Crea l'atmosfera perfetta con i faretto a incasso LED dimmerabili Philips. In questo modo, potrai facilmente passare dalla luce intensa di tutti i giorni a toni più soft e accoglienti.

### Facile da usare

- Con queste lampade modulari regolabili, scegli dove far arrivare la luce e in che modo illuminare.

### Effetto luminoso

- Fascio mirato e luminoso

### Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

### Controllo

- Luminosità regolabile

### Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

# In evidenza

## **Illuminazione modulare regolabile**

### **Fascio mirato e luminoso**

Concentra la luce su oggetti, come sul tavolo da pranzo o altre zone interne per attirare l'attenzione su finiture dallo stile particolare.

## **EyeComfort**

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

## **Luminosità regolabile**

Ti permette di cambiare il mood riducendo i livelli di luminosità LED, da una luce bianca brillante a un bagliore accogliente, proprio come le lampade tradizionali.

## **Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore**

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

# Specifiche

## **Aspetto e finitura**

- Colore: Nichel
- Materiale: Metallo/Plastica

## **Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso**

- Luce spot regolabile: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

## **Caratteristiche luce**

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## **Varie**

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Tipo: Faretto

## **Dimensioni e peso del prodotto**

- Lunghezza incasso: 7 cm
- Larghezza incasso: 7 cm
- Altezza: 5,5 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Peso netto: 0,118 kg
- Distanza incasso: 1,5 cm
- Larghezza: 8,5 cm

## **Service**

- Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 85 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 410
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 5.5
- Codice IP: IP20

- Classe di protezione: Classe II

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514253582
- Peso netto: 0,118 kg
- Peso lordo: 0,149 kg
- Altezza: 9,000 cm
- Lunghezza: 7,500 cm
- Larghezza: 10,500 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002535720



Data di rilascio:  
2022-01-05  
Versione: 0.189

© 2022 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)