

PHILIPS

หลอดชนิดแท่ง

LED

18 วัตต์-36 วัตต์

G13

โทนแสงสีขาว

8719514258983



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเพื่อการ ทำงาน LED ที่ทนทานและ ให้คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

การปรับเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ของ Philips เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการแทนที่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณด้วยเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลอด LED ของ Philips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมาก

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีเสียงฮัมและเสียงหึ่ง

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี
- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- สว่างขึ้นในที่

ไฮไลต์

TLED ไม่มีเสียงฮัม/เสียงถี่ง

หลอด LED ของ Philips ไม่สร้างเสียงดังรบกวนขณะทำให้บัลลาสต์ของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทำงาน หรือขณะที่ตัวหลอดไฟเองทำงานโดยเสียงผ่านบัลลาสต์ (การใช้งาน MainsFit)

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



พึงพอใจกับ LED ที่ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพของแสงไฟ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% ในทันทีเมื่อเปลี่ยนมาใช้แทนหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจนที่คุณมี

สว่างขึ้นในทันที

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- CRI: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดแบบสองปลาย
- ช่อ: G13
- เทคโนโลยี: LED

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 121.23 cm
- น้ำหนัก: 0.2 kg
- ความกว้าง: 2.78 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: พื้นที่สาธารณะ, ถนนและที่อยู่อาศัย
- มุมของลำแสง: 240 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 7SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 70
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- มุมของลำแสงของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1800 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาจอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 765 | CCT of 6500K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สมายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 155 mA
- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514258983
- EOC: 871951425898300
- ชื่อผลิตภัณฑ์: Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 TH 3SL BDL

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 18 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 36 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 121.23 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 240 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราประสิทธิภาพการส่องสว่าง: 1800 lm
- อัตรากำลัง: 18 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514258983
- น้ำหนักสุทธิ: 0.840 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.140 kg
- ความสูง: 4.300 cm
- ความยาว: 124.100 cm
- ความกว้าง: 10.500 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002375407



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.48

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com