

PHILIPS

Спеціальний випуск Iris (мідний)


Hue White and Color Ambiance

З вбудованими світлодіодами

Миттєве керування через Bluetooth

Керуйте за допомогою програми або голосу*

Додайте Hue Bridge, щоб розблокувати більше



8719514264564



Зручне інтелектуальне освітлення

Створіть особливий настрій у будь-якій кімнаті за допомогою лампи лімітованої серії Philips Hue Iris, що пропонується в срібному, золотому, мідному та рожевому кольорах. Завдяки світлу, яке одночасно сповнює стіну кольоровим сяйвом і забезпечує ніжне підсвічування, Iris створює унікальний вишуканий ефект. Доповніть її комутатором Hue Bridge, щоб отримати більше можливостей.

Необмежені можливості

- Керування за допомогою програми або голосу*
- Стильний світильник зі зручним підключенням
- Краса та розум в одному світильнику
- Розумні світильники для легкого природного пробудження та засинання

Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню
- Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
- Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ
- Доступ до всього спектра можливостей розумних світильників завдяки Hue Bridge

Найважливіше

Керування за допомогою програми або голосу*



Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

Стильний світильник зі зручним підключенням



Завдяки своєму унікальному стилю акцентний світильник Philips Hue Iris чудово доповнить будь-який інтер'єр. Його можна встановити в будь-якому місці будинку та насолоджуватися кольоровою підсвіткою стін у вітальні або м'яким світлом нічника в спальні.

Краса та розум в одному світильнику



Лімітована серія світильників Philips Hue Iris у мідних тонах пропонує новий погляд на культовий дизайн. Ретельно продумані елементи, як-от шнур живлення в тканинній обмотці, внутрішня металева трубка, прозорий корпус і оригінальне поєднання матеріалів, перетворюють світильник в інтелектуальний прилад, який створює унікальні ефекти освітлення.

Розумні світильники для легкого природного пробудження та засинання



Підключіть світильник Philips Hue Iris лімітованої серії до комутатора Hue Bridge, щоб користуватися режимами пробудження та засинання. За допомогою вбудованого регулятора яскравості та розсіяного підсвічування вранці світильник буде поступово нарощувати інтенсивність освітлення, створюючи для вас персональний світанок, а вночі його тепле біле світло буде поступово згасати, допомагаючи вам зануритися в сон.

Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню



Миттєво створюйте особливу атмосферу для будь-якого заходу в своєму домі за допомогою понад 16 мільйонів кольорів. Одним натисканням кнопки ви зможете створити святковий настрій для вечірки, перетворити свою вітальню в кінотеатр, прикрасити інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла



Ці лампи та світильники дають змогу вибирати різні відтінки білого світла (від теплого до холодного). Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого до приглушеного нічного світла можна налаштувати ідеальний відтінок і яскравість освітлення відповідно до своїх повсякденних потреб.

Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ



Зробіть свій день простішим і приємнішим за допомогою чотирьох попередньо визначених режимів освітлення, підібраних вручну спеціально для повсякденних справ. Це режими бадьорості, концентрації, читання та відпочинку. Два режими з прохолодними відтінками («Бадьорість» і «Концентрація») допоможуть вам розворушитися вранці або зберігати зосередженість. Теплі режими («Читання» та «Відпочинок»), у свою чергу, допоможуть читати з комфортом або заспокоїти бентежний розум.

Доступ до всього спектра можливостей розумних світильників завдяки Hue Bridge



Доповніть свої розумні світильники комутатором Hue Bridge (продається окремо), щоб скористатися повним спектром можливостей Philips Hue. За допомогою Hue Bridge ви можете додати до 50 розумних світильників і керувати ними у всьому домі. Створіть розклади, щоб автоматизувати всі налаштування розумного домашнього освітлення, керуйте своїм освітленням з-поза дому або доповніть систему такими аксесуарами, як датчики руху та розумні вимикачі.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: мідь/латунь
- Матеріал: синтетичні матеріали та метал

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Колір змінюється (PowerLED): Так
- Ефект розсіяного світла: Так
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так
- FFP — пакування без незручностей: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Так
- Адаптер живлення в комплекті: Так
- Штекер для Великої Британії у комплекті: Так
- ZigBee Light Link: Так

Різне

- Розроблено спеціально для: використання у житлових кімнатах та спальнях
- Тип: Настільна лампа
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Довжина кабелю: 2 m
- Висота: 19,4 cm
- Довжина: 20,4 cm
- Ширина: 18,8 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Світловий потік 4000K: 570 lm
- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Колір світла: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Електромережа: Напруга 100 В – 240 В, 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Вбудоване світлодіодне джерело світла: Так
- Кількість ламп: 1
- Потужність лампи у комплекті: 8.1 W
- Клас захисту IP: IP20, захист від предметів, більших ніж 12,5 мм, немає захисту від води
- Клас захисту: III – безпечна наднизька напруга
- Замінність джерела світла: Змінне джерело світла

- Замінність модулів регулювання: Заміна модуля регулювання кінцевим користувачем.
- Світловий потік 2700K (стандартне налаштування): 520 lm

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514264564
- Вага нетто: 0,874 kg
- Вага брутто: 1,500 g
- Висота: 17,500
- Довжина: 23,000
- Ширина: 22,500
- Артикул (12NC): 929002376801



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.527

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com