

PHILIPS

โคมไฟเพดาน

ประโยชน์ใช้สอย

Essential CL505

สีขาว

การหรี่แสงไร้สาย

8719514266698



สร้างบรรยากาศแบบที่คุณ ต้องการได้ เพียงปลายนิ้ว สัมผัส

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

เอฟเฟกต์แสง

- ปรับอุณหภูมิสีได้

คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

การควบคุม

- ฟังก์ชันการหรี่ไฟเพื่อควบคุมความสว่างเป็นขั้นๆ ที่แสนสะดวก (มีรีโมทคอนโทรล)

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลต์

ปรับอุณหภูมิสีได้

เปลี่ยนจากไฟโทนแสงสีขาวนวลเพื่อสร้างสมาธิ ไปเป็นโทนแสงอุ่นสบายเพื่อความผ่อนคลายได้อย่างราบรื่น

สบายตา

แสงที่ตัดยอกันภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ

EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ ยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

ฟังก์ชันการหรี่ไฟเพื่อควบคุมความสว่างเป็นขั้นๆ ที่แสนสะดวก (มีรีโมทคอนโทรล)

เปลี่ยนความสว่างระดับต่างๆ ให้ตรงตามอารมณ์และกิจกรรมของคุณ

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีขาว
- วัสดุ: โลหะ/พลาสติก

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้
- Centerpiece: ได้

คุณลักษณะและการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 8.7 cm
- ความยาว: 40 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.84 kg
- ความกว้าง: 40 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 400 mm
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 2000
- สีของแสงไฟ: 6500/4000/2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ได้
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 23
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514266698
- น้ำหนักสุทธิ: 0.840 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.236 kg
- ความสูง: 43.800 cm
- ความยาว: 9.300 cm
- ความกว้าง: 43.500 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002562407



วันที่ออก: 2021-02-27
เวอร์ชัน: 0.18

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com