

PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

LED

4,5 W-25 W

E27

Flamme

Gradation



8719514269552



Une ampoule unique

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

La lumière au-delà de l'éclairage

- Style rétro, technologie LED moderne

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Conçu pour le confort de vos yeux

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

Points forts

Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui(e). S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre maison grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et créer ainsi l'ambiance parfaite pour votre foyer.

Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Technologie: LED
- Type de verre: Rose

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14 cm
- Poids: 0.06 kg
- Largeur: 9.5 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 1800 K
- Catégorie de couleur de lumière: Flamme
- Flux lumineux nominal: 250 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 26 mA
- Efficacité: 55 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514269552
- Code commercial: 871951426955200
- Titre du produit: LED classic 25W G93 E27 pink D 1PF/4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 4.5 W
- Puissance équivalente: 25 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 14 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 250 lm
- Puissance nominale: 4.5 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514269552
- Poids net: 0.060 kg
- Poids brut: 0.113 kg
- Hauteur: 18.200 cm
- Longueur: 10.200 cm
- Largeur: 13.000 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002453801



Date de publication:
2022-08-11
Version: 0.138

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com