

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

7 Вт – 65 Вт (65 Вт розжар., 12
Вт КЛЛ)

E27

Білий

8719514272583



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не

випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що

фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 10,8 cm
- Вага: 0,029 kg
- Ширина: 6 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 6 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 6 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 680 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Струм у лампі: 65 mA
- Ефективність: 97 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514272583
- EOC: 871951427258300
- Назва продукту: Ecohome LED Bulb 7W E27 3000K 1PF/20RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 65 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 6 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 680 lm
- Номінальна пікова інтенсивність: 151 cd
- Номінальна потужність: 7 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Характеристики лампи

- EAN/UPC — виріб: 8719514272583
- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Висота: 10,8 см
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 6 а
- Кут розсіювання променя: 150 °
- Струм у лампі: 65 mA
- Вага нетто: 0,060 kg
- Номінальний термін експлуатації: 6 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,029 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,075 kg
- EAN: 8719514272583
- Номінальний світловий потік: 680 lm
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Ширина: 6 см
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 13,600 см
- EOC: 871951427258300
- Номінальна пікова інтенсивність: 151 cd
- Цоколь: E27
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 3000 K
- EyeComfort: Hi
- Довжина: 6,100 cm
- Назва продукту: Ecohme LED Bulb 7W E27 3000K 1PF/20RCA
- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Номінальна потужність: 7 W
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Категорія кольору світла: Білий
- Ширина: 6,100 cm
- Напруга: 220–240 V
- Тип скла: Матовий
- Номінальний світловий потік: 680 lm
- Артикул (12NC): 929002298967
- Потужність (Вт): 7 W
- Довжина: 10,8 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 65 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K
- Частота: 50–60 Hz



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.40

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com