PHILIPS

# Лампа

СВІТЛОДІОДНА

11 Вт – 95 Вт (95 Вт розжар., 20 Вт КЛЛ)

E27

Білий

8719514272767




## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

**Обирайте рішення, що захищає природу**

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

# Найважливіше

### Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

### Не містить ртуті

# Характеристики

### Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

### Розміри лампи

- Висота: 10,8 cm
- Вага: 0,036 kg
- Ширина: 6 cm

### Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 6 a
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 6 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

### Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 1150 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

### Різне

- EyeComfort: Ні

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 95 mA
- Ефективність: 104 lm/W

### Інформація про упаковку

- EAN: 8719514272767
- EOC: 871951427276700
- Назва продукту: Ecohome LED Bulb 11W E27 3000K 1PF/20RCA

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 11 W
- Еквівалент потужності (Вт): 95 W

### Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 cm

### Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 6 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 1150 lm
- Номінальна пікова інтенсивність: 246 cd
- Номінальна потужність: 11 W

### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514272767
- Вага нетто: 0,060 kg
- Вага брутто: 0,075 kg
- Висота: 13,600 cm
- Довжина: 6,100 cm
- Ширина: 6,100 cm
- Артикул (12NC): 929002299567

8719514272767

Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.160

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**