

PHILIPS

Hue Dimmer switch
(najnovší model)

Odtieň

Bezdrôtová inštalácia


Napájané z batérií

Jednoduchý prístup k
svetelným scénam

Používa sa ako diaľkové
ovládanie



8719514274617



Jednoduché intelligentné osvetlenie

Tlmte alebo rozžiarte osvetlenie miestnosti, prepínajte svetelné scény alebo získajte najlepšie osvetlenie podľa dennej doby. Stmievач Hue Dimmer switch sa dá pripevniť na steny alebo na magnetické povrchy. Využijete ho aj ako prenosné diaľkové ovládanie osvetlenia.

Neobmedzené možnosti

- Ovládajte svetlá v okamihu
- Jednoduchá bezdrôtová inštalácia
- Nastavenie scén stlačením tlačidla
- Sprístupnenie prispôbeného ovládania

Hlavné prvky

Okamžite ovládajte svetlá



Vypínač so stmievačom Hue vám zaistí okamžitú kontrolu nad inteligentnými svetelnými svetlami Philips Hue. Jedným dotykom tlačidla môžu všetci u vás doma okamžite stlmiť alebo rozjasniť osvetlenie miestnosti, vypnúť či zapnúť svetlá alebo nastavovať svetelnej scény.

Jednoduchá bezdrôtová inštalácia



Pretože vypínač so stmievačom Hue využíva bezdrôtovú technológiu a napája sa pomocou batérií, dodávanou lepiacou páskou ho možno upevniť kdekoľvek. Keď vypínač vyberiete z nástenného držiaka, môžete ho používať ako diaľkové ovládanie alebo upevniť na ľubovoľný magnetický povrch.

Nastavenie scén stlačením tlačidla



Stlačením tlačidla Hue môžete prepínať medzi štyrmi predvolenými svetelnými schémami – Read (Čítanie), Relax (Oddych), Energize (Dobitie sa energiou) a Concentrate (Koncentrácia). Ak si vypínač chcete prispôbiť, spárujte ho si zariadením Philips Hue Bridge a pridajte si obľúbené svetelné scény alebo nastavte dokonalé osvetlenie podľa dennej doby.

Sprístupnenie prispôbeného ovládania



Keď vypínač so stmievačom Hue Dimmer Switch spárujete so zariadením Hue Bridge, môžete doma podľa vlastných predstáv ovládať ľubovoľná svetlá, miestnosti alebo zóny, bez ohľadu na to, kde sa vypínač nachádza.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: syntetický materiál

Environmentálne otázky

- Prevádzková vlhkosť: 0 % < H < 80 % (bez kondenzácie)
- Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Spínač Hue je súčasťou balenia: áno
- Prenosné: áno
- Svetelné rozhranie ZigBee: áno

Záruka

- 2 roky: áno

Informácie na balení

- EAN: 8719514274617

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,076 kg
- Výška: 12,5 cm
- Dĺžka: 1,5 cm
- Šírka: 8,0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť: 50.000 clicks
- Počet konfigurovateľných tlačidiel: 2
- Typ batérie: CR – gombíková batéria

Spínač

- Batérie pribalené: 1 x CR2032
- Konfigurovateľné tlačidlá: 2
- Frekvenčné pásmo: 2400 – 2483.5 MHz
- Hodnotenie IP: IP20
- Životnosť: 50.000 clicks
- Max. počet svetiel na spínač: 10, ak nie je pripojený k zariadeniu Hue Bridge
- Minimálna životnosť batérií: 2 rok (roky)
- Montážne možnosti: Voľne položený, Na stene
- Aktualizovateľný softvér: pri pripojení k zariadeniu Hue Bridge
- Svetelné rozhranie Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol

Obsah balenia

- Stmievací spínač Hue: 1

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s technológiou HomeKit: Yes
- Aplikácia Philips Hue: IOS 15 a novší, Android 10.0 a novší

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514274617
- Netto hmotnosť: 0,07 kg
- Brutto hmotnosť: 0,17 kg
- Výška: 17 cm
- Dĺžka: 5,8 cm
- Šírka: 9 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002398602



Dátum vydania:
2024-02-04
Verzia: 0.371

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com