

# PHILIPS

bohlam

LED

11W-95W (95W GLS, 20W CFL)

E27

Cool Daylight

8719514286443



## Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

### Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

# Kelebihan Utama

## Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang

dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

## Tidak mengandung merkuri

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

## Dimensi lampu

- Tinggi: 10,8 cm
- Berat: 0,036 kg
- Lebar: 6 cm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 8 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 8.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Flux cahaya nominal: 1250 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 865 | CCT of 6500K

## Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 95 mA
- Efikasi: 113 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8719514286443
- EOC: 871951428644300
- Nama produk: ESS LEDBulb 11W E27 6500K 230V 4CT/3 ID

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 11 W
- Watt yang setara: 95 W

## Dimensi & berat produk

- Panjang: 10,8 cm

## Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
- Masa pakai terukur: 8.000 jam
- Flux cahaya terukur: 1250 lm
- Tingkat intensitas puncak: 248 cd
- Daya listrik terukur: 11 W

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514286443
- Berat bersih: 0,280 kg
- Berat kotor: 0,336 kg
- Tinggi: 11,900 cm
- Panjang: 6,200 cm
- Lebar: 24,900 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002299898



Tanggal dikeluarkan:  
2022-07-28  
Versi: 0.21

© 2022 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)