

PHILIPS

A67 – E27 išmanioji
lemputė – 1600

„Hue White and color
ambiance“

Iki 1521 liumenų*

Balta ir spalvota šviesa

Tiesioginis valdymas
„Bluetooth“ ryšiu

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



8719514288157



Paprastas išmanusis apšvietimas

Suteikite savo didžiausioms erdvėms ryškią, spalvingą išmaniają šviesą naudodami šias dvi išmaniąsias E27 lemputes. Šios lemputės, kurių ryškumas prilygsta tradicinei 100 W lemputei, gali užpildyti svetaines, virtuves ir dar daugiau vietų spalvomis.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis
- Galinga, ryški ir spalvinga šviesa

Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Pakeiskite namus, naudodami daugiau kaip 16 milijonų spalvų, akimirksniu sukurdami tinkamą atmosferą bet kokiam renginiui. Palietę mygtuką galite sukurti šventinę nuotaiką vakarėliui, paversti svetainę kino teatru, pagražinti namų dekorą spalviniais akcentais ir ne tik.

Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Šios lemputės ir šviestuvai šviečia skirtingais šiltai ir šaltai baltos spalvos atspalviais. Naudodami įvairius pritemdymo lygius – nuo ryškios iki mažo ryškumo šviesos, sureguliuokite apšvietimą iki tobulo atspalvio ir ryškumo savo kasdieniams poreikiams.

Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai



Palengvinkite savo dieną ir padarykite ją malonesnę, naudodami keturias iš anksto nustatytas apšvietimo konfigūracijas, kurios buvo sukurtos specialiai Jūsų dienos darbams: „Energize“ (energijos suteikimo), „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo). Dvi šaltų tonų konfigūracijos, „Energize“ (energijos suteikimo) ir „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), padės ryte arba prireikus sutelkti dėmesį, o šiltesnio apšvietimo konfigūracijos, „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo), padės patogiai skaityti ar nuramins įsiaudrinusias mintis.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanų šviestuvą tikrai

išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanų apšvietimą, kokio dar nematėte.

Galinga, ryški ir spalvinga šviesa



Ši lemputė suteikia galingą šviesos nuo šiltos iki šaltai baltos ir spalvotos diapazoną, šviesa pakankamai ryški, kad visiškai apšviestų virtuvę, svetainę ar kitą didelę patalpą.

Specifikacijos

Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 67x131

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –10– 45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Reguluojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514288157

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 1 521 lm
- Svoris: 172 g
- Lemputės technologija: LED
- Cokolis / dangtelis: E27
- EPREL registracijos numeris: 1522888

Lemputė

- Etaloninis reguliavimo nustatymas*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Spalvos temperatūra: 2000K-6500K +16 million colors
- Skersmuo: 67 mm
- Lemputės formos indeksas: A67
- Aukštis: 131 mm
- Įvesties įtampa: 220V-240V
- Veikimo trukmė: 25 000 val.
- Šviesos srautas: Balta ir spalvota šviesos
- Liumenų srautas: 1521 lm esant 4000K
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklų skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: 0.9
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 25 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: Taip
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 15 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“

Dėžutės turinys

- „Hue“ lemputės: 1

Palaiiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“, „Google Assistant“, „Apple HomeKit“ (per „Hue Bridge“), „Microsoft Cortana“ (per „Hue Bridge“)

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514288157
- Grynas svoris: 0,15 kg
- Grynasis svoris: 0,21 kg
- Aukštis: 210 mm
- Ilgis: 72 mm
- Plotis: 72 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002471601



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.705

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com