

PHILIPS

A67 – интелигентна
крушка E27 – 1600

Ние бяла атмосфера

До 1521 лумена*

Топла до студена бяла светлина

Незабавно управление през
Bluetooth

Добавете Hue Bridge, за да
отключите още опции



8719514288195



Лесно интелигентно осветление

Най-ярката от гамата, тази интелигентна LED лампа E27 се отличава с яркост, еквивалентна на традиционна лампа с мощност 100 W. Тя е идеално решение за осветяване на големи пространства с бяла светлина с възможност за настройване на нюанса.

Лесно интелигентно осветление

- Управлявайте едновременно до 10 лампи с Bluetooth приложението
- Управлявайте осветлението с гласа си*
- Задайте правилното настроение с топла до студена бяла светлина
- Получете перфектните варианти за осветление за ежедневието си
- Открийте пълния набор от интелигентни функции за осветление с Bridge
- Мощна, ярка бяла светлина с възможност за настройване на нюанс

Акценти

Управлявайте едновременно до 10 лампи с Bluetooth приложението



С Bluetooth приложението за Hue можете да управлявате интелигентното осветление Hue в дадена стая в дома си. Добавете до 10 интелигентни лампи и ги управлявайте с едно докосване на бутон на мобилното си устройство.

Управлявайте осветлението с гласа си*



Philips Hue работи с Amazon Alexa и Google Асистент, когато е свързан със съвместимо с Google Nest и Amazon Echo устройство. Лесните гласови команди ви дават възможност да управлявате една или няколко лампи в стаята.

Задайте правилното настроение с топла до студена бяла светлина



Тези лампи и осветителни тела предлагат различни нюанси на топла до студена бяла светлина. С пълна димируемост от ярка до приглушена нощна светлина можете да настроите перфектно нюанса и яркостта на осветлението според ежедневието си нужди.

Получете перфектните варианти за осветление за ежедневието си




Направете деня си по-лек и по-приятен с четири предварително зададени варианта за осветление, които са създадени специално за ежедневието ви: „Енергизиране“, „Концентрация“, „Четене“ и „Почивка“. Двата модела със студена светлина – „Енергизиране“ и „Концентрация“ ви помагат да се разсъните сутрин или да се фокусирате, докато моделите с топла светлина – „Четене“ и „Почивка“ ви осигуряват комфорт при четене или ви помагат да се отпуснете.

Открийте пълния набор от интелигентни функции за осветление с Bridge



Bridge отключва функциите, които правят интелигентното осветление наистина интелигентно – управление далеч от дома, гласово управление, автоматизирано осветление и много други. Добавете Bridge към вашата настройка, за да създадете завладяващи изживявания, възползвайте се от технология, която е сигурна и надеждна, и още. Bridge е ключът към интелигентното осветление, което не сте виждали досега.

Мощна, ярка бяла светлина с възможност за настройване на нюанс



Тази лампа осигурява мощна топла до студена бяла светлина, която е достатъчно ярка, за да осветява напълно кухнята, хола или друга стая, в която се нуждаете от функционално осветление.

Спецификации

Размери на лампата

- Размери (ШxВxД): 67x131

Параметри на околната среда

- Работна влажност: 5% <H<95% (без конденз)
- Работна температура: -20°C до 45°C

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димиране с приложението на Hue и ключа: Да

Гаранция

- 2 години: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Информация за опаковката

- EAN: 8719514288195

Потребявана електроенергия

- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Светлоотдаване от 4000 K: 1 521 lm
- Тегло: 172 g
- Технология на лампите: LED лампи
- Монтаж/фасонка: E27
- Регистрационен номер на EPREL: 1522890

Лампата

- Референтна настройка за контрол*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Цветна температура: 2200K-6500K
- Диаметър: 60 mm
- Формат: A67
- Входно напрежение: 220V-240V
- Експлоатационен срок: 25 000 h
- Светлоотдаване: Топла до студена бяла светлина
- Изходна мощност в лумени: 1521 lm на 4000 K
- Макс. стендбай мощност: 0.5 W
- Брой работни цикли: 50 000
- Фактор на мощността: 0.9
- Обявен живот: 25 000 h
- Възможност за софтуерно надграждане: когато сте свързани към приложение с Bluetooth или към Hue Bridge
- Стартиране: Незабавна 100% светлинна мощност
- Мощност: 15 W
- Комуникационен протокол: Bluetooth и Zigbee
- Възможност за софтуерно надграждане: Когато сте свързани към приложение с Bluetooth или към Hue Bridge

Какво има в кутията?

- Лампи HUE : 1

Какво се поддържа

- Съвместим с функцията „Ефекти“: Yes
- съвместими с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: IOS 15 и следващи версии, Android 10.0 и следващи версии
- Гласови асистенти: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (чрез Hue Bridge), Microsoft Cortana (чрез Hue Bridge)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514288195
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,21 kg
- Височина: 210 mm

- Дължина: 72 mm
- Ширина: 72 mm
- Номер на материала (12NC):
929002471901



Дата на издаване:
2024-02-01
Версия: 0.738

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com