

PHILIPS

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad

Hue White

Hasta 1055 lúmenes*

Luz blanca cálida

Hue Bridge incluido

Hue Bridge incluido



8719514289130



Iluminación inteligente y sencilla

Empieza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye tres bombillas inteligentes de luz blanca suave, el Hue Bridge y un interruptor. Es un kit completo para el control personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas funcionalidades.

Posibilidades infinitas

- Control a distancia de iluminación inteligente
- Llega a una casa llena de luz
- Haz que parezca que estás en casa con las luces inteligentes
- Controla las luces con la voz
- Monta el interruptor regulador donde quieras

Destacados

Controla las luces fuera de casa



La Philips Hue app te ofrece un completo control de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces de forma remota utilizando la app para asegurarte de que tu casa esté siempre iluminada de la forma que deseas.

Haz que parezca que estás en casa



Utiliza la Philips Hue app para programar rutinas de iluminación mientras estás fuera de casa. Las luces inteligentes se encenderán a las horas que hayas seleccionado y, en ocasiones, unos minutos antes o después para simular realmente tu presencia en la casa.

Monta en cualquier lugar




El interruptor regulador Philips Hue funciona como un interruptor de pared y regulador normal, pero mejor. Además de montarlo con tornillos o cinta adhesiva fuerte, puedes quitar el control magnético y llevarlo contigo a cualquier parte.

Llega a casa con luz



Configura tu Philips Hue app para que reconozca cuándo te aproximas a tu casa. Antes de salir de tu coche o de subir el sendero, las luces inteligentes seleccionadas se encienden automáticamente.

Controla con la voz



Cuando estás conectado al Hue Bridge, puedes emparejar las luces con Alexa, Apple HomeKit y el Asistente de Google y controlar las luces utilizando solo la voz. Los comandos de voz sencillos te permiten encender y apagar las luces, aumentar o atenuar la luminosidad e incluso definir una escena de luz.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 61x110

Diseño y acabado

- Color: White

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C-45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Información del embalaje

- EAN: 8719514289130

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Peso: 67 g
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de bombillas: 3
- Casquillo: E27
- Flujo luminoso a 2700 K: 1.055 lm
- Número de registro EPREL: 403542

El puente

- Banda de frecuencia: 2400-2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Longitud x Anchura: 88 x 88 mm
- Número máximo de accesorios: 12
- Número máximo de bombillas: 50
- Opciones de montaje: Escritorio, Pared
- Adaptador de corriente: 100 - 240 V CA/50-60 Hz
- Consumo de energía: 250mA max

La bombilla

- Temperatura del color: 2700K
- Diámetro: 61 mm
- Formato: A60
- Altura: 110 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 25.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca suave
- Flujo luminoso: 1100 lm
- Energía de funcionamiento máxima: 9,5 W
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: >0.5
- Vida útil especificada: 25.000 hora(s)
- Actualizable por software: Sí
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 9,5 W
- Potencia equivalente: 75 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

El interruptor

- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Banda de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
- Índice IP: 20
- Duración: 50.000 clicks
- Número máximo de luces por interruptor: 10 si no están conectadas al puente Hue
- Duración mínima de la pila: 3 año
- Opciones de montaje: pared, independiente
- Funciones especiales: No aplicable
- Profundidad del interruptor: 11 mm
- Altura del interruptor: 92 mm
- Diámetro del interruptor: 35 mm
- Profundidad de la placa de pared: 14 mm
- Altura de la placa de pared: 115 mm
- Diámetro de la placa de pared: 70 mm
- Peso con la placa de pared: 67 g
- Peso del interruptor: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Contenido de la caja

- Bridge: 1
- Cable de red Ethernet: 1
- Bombillas hue: 3
- Conmutador de regulación Hue: 1
- Adaptador de corriente: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514289130
- Peso neto: 0,55 kg
- Peso bruto: 1,01 kg
- Altura: 14 cm
- Longitud: 17,6 cm
- Anchura: 21,9 cm
- Código 12NC: 929002469204



Fecha de emisión:
2024-02-08
Versión: 0.476

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.