

PHILIPS

Kezdőkészlet: 3 db E27-es
okos fényforrás (1100) +
fényerő-szabályozó kapcsoló

Hue White

Akár 1100 lumen*

Meleg fehér fény

Hue Bridge a csomagban

Hue Bridge a csomagban



8719514289130



Okosvilágítás egyszerűen

Kezdje otthoni okosvilágítási rendszere kiépítését ezzel a kezdőkészlettel, amelyben három, lágy fehér fényű fényforrás, egy Hue Bridge és egy kapcsoló található. Teljes készlet otthoni világítása és az összes funkció egyéni vezérléséhez.

Korlátlan lehetőségek

- Intelligens fényszabályozás távolról
- Érkezzen haza megvilágított házba
- Tűnjön úgy, mintha Ön otthon lenne – okos világítással
- Hangvezérlésű világítás
- A fényerő-szabályozó kapcsoló bárhová rögzíthető

Fénypontok

Világítás vezérlése távolról



A Philips Hue alkalmazással teljes mértékben vezérelheti lámpáit még akkor is, ha éppen nincs otthon. Az alkalmazás használatával ki- és bekapcsolhatja a lámpákat távolról, hogy otthona mindig úgy legyen megvilágítva, ahogyan azt Ön szeretné.

Érkezzen haza világos lakásba




Beállíthatja úgy a Philips Hue alkalmazást, hogy az észlelje, amikor Ön már közel van otthonához. Mielőtt kiszállna autójából, vagy bemenne az úton, az Ön által kiválasztott intelligens lámpák automatikusan bekapcsolnak.

Tűnjön úgy, mintha Ön otthon lenne



A Philips Hue alkalmazással kapcsoltassa be mindennapi fénybeállításait arra az időre, amikor nincs otthon. Intelligens lámpái az Ön által megadott időpontokban fognak bekapcsolni – néha pár perccel előbb vagy később –, és így teljesen úgy tűnik, hogy Ön otthon tartózkodik.

Írányítson a hangjával



A Hue Bridge-hez csatlakoztatott lámpáit párosíthatja az Alexa, az Apple HomeKit és Google Assistant rendszerrel, és hangvezérléssel működtetheti világítását. Egyszerű utasításokkal be- és kikapcsolhatja a lámpákat, szabályozhatja a fényerőt, és a világítási témát is beállíthatja.

Bárhová rögzíthető



A Philips Hue fényerő-szabályozó kapcsoló hagyományos fali kapcsolóként és fényerő-szabályozóként egyaránt kiválóan használható. Tetszés szerint bárhova helyezheti a kapcsolót, csavarozva vagy öntapadó koronggal rögzítve, illetve ha a mágnessel rögzíti, a vezérlőegységet bármikor bárhová magával is viheti.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 61x110

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C – 45 °C

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514289130

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): F

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Tömeg: 67 g
- Fényforrás típusa: LED
- Fényforrások száma: 3
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 055 lm
- EPREL-regisztrációs szám: 403542

A Bridge

- Frekvenciasáv: 2400–2483.5 MHz
- Magasság: 26 mm
- Hosszúság x szélesség: 88 x 88 mm
- Kiegészítők maximális száma: 12
- Fényforrások maximális száma: 50
- Felszerelési opciók: Asztali, Fal
- Hálózati adapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Teljesítményfelvétel: 250mA max

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2700K
- Átmérő: 61 mm
- Kivitel: A60
- Magasság: 110 mm
- Bemeneti feszültség: 220V–240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: Lágy fehér fény
- Fényáram (lumen): 1100 lm
- Max. üzemi fogyasztás: 9,5 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: >0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 9,5 W
- Teljesítmény: 75 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A kapcsoló

- Tartozék elem: 1 x CR2450
- Frekvenciasáv: 2400–2483,5 MHz
- IP besorolás: 20
- Élettartam: 50.000 clicks
- A lámpák maximális száma kapcsolónként: 10, amennyiben nem csatlakoznak hue bridge központhoz
- Az elem minimális élettartama: 3 év(ek)
- Felszerelési opciók: fal, szabadon álló
- Különleges tulajdonságok: Nem alkalmazható
- A kapcsoló mélysége: 11 mm
- A kapcsoló magassága: 92 mm
- A kapcsoló szélessége: 35 mm
- A fali konzol mélysége: 14 mm
- A fali konzol magassága: 115 mm
- A fali konzol szélessége : 70 mm
- Tömege a fali konzollal: 67 g
- A kapcsoló tömege: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

A doboz tartalma

- Bridge: 1
- Ethernet hálózati kábel: 1
- Hue fényforrások: 3
- Hue fényerőszabályozó kapcsoló: 1
- Hálózati adapter: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514289130
- Nettó tömeg: 0,55 kg
- Bruttó tömeg: 1,01 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 17,6 cm
- Szélesség: 21,9 cm
- Cikkszám (12NC): 929002469204



Kiadás dátuma:
2024-02-06
Verzió: 0.408

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com