

PHILIPS

Pradinis rinkinys: 3 E27
išmaniosios lemputės (1100) +
šviesos reguliatoriaus jungiklis

„Hue White“

Iki 1100 liumenų*

Šiltai balta šviesa

Pridėtas duomenų šakotuvas
„Hue“

Pridėtas duomenų šakotuvas
„Hue“



8719514289130



Paprastas išmanusis apšvietimas

Pradėkite naudoti išmaniąją apšvietimo sistemą, naudodami šį pradinį rinkinį, kuriame yra trys išmaniosios lemputės, šviečiančios švelnia balta šviesa, „Hue Bridge“ ir jungiklis. Tai visapusiškas komplektas įprastam namų apšvietimui ir visoms jo puikioms funkcijoms valdyti.

Neribotos galimybės

- Išmanusis apšvietimo valdymas išvykus iš namų
- Sugrįžkite į šviesa pripildytus namus
- Sukurkite namų aplinką, naudodami išmanųjį apšvietimą
- Valdykite apšvietimą balsu
- Montuokite apšvietimo reguliatoriaus jungiklį bet kur

Ypatybės

Valdykite apšvietimą išvykę iš namų



„Philips Hue“ programa suteikia galimybę valdyti apšvietimą, netgi kai nesate namuose. Išjunkite ir įjunkite apšvietimą nuotoliniu būdu, naudodami programą, kad namai būtų apšviesti taip, kaip to norite.

Sukurkite namų aplinką



„Philips Hue app“ suplanuokite apšvietimą, kai esate išvykę. Išmanieji šviestuvai įsijungs Jūsų pasirinktu laiku, o kartais kelias minutes prieš nustatytą laiką arba po jo, kad tikrai būtų panašu, jog esate namuose.

Montuokite bet kur




„Philips Hue“ ryškumo reguliatoriaus jungiklis veikia kaip įprastas sieninis jungiklis ir apšvietimo reguliatorius, bet geriau. Jį galite pritvirtinti varžtais ar stipria lipniąja juosta arba galite išimti magnetinį valdiklį ir nešiotis jį su savimi.

Sugrįžkite į namus su šviesa



Nustatykite „Philips Hue app“ taip, kad atpažintų, kai artinatės prie namų. Dar netgi neišlipus iš automobilio ar žengiant takeliu, Jūsų pasirinkti išmanieji šviestuvai įsijungs automatiškai.

Valdykite balsu



Prijungę prie „Hue Bridge“, apšvietimą galite susieti su „Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Assistant“ ir jį valdyti balsu. Paprastomis balso komandomis galėsite įjungti ir išjungti apšvietimą, pritemdyti arba paryškinti šviesas ir netgi nustatyti apšvietimo režimą.

Specifikacijos

Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 61x110

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: -10– 45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514289130

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Svoris: 67 g
- Lemputės technologija: LED
- Lempučių skaičius: 3
- Cokolis / dangtelis: E27
- Liumenų našumas esant 2700 K: 1 055 lm
- EPREL registracijos numeris: 403542

Duomenų šakotuvus „Hue Bridge“

- Dažnio diapazonas: 2400–2483.5 MHz
- Aukštis: 26 mm
- Ilgis X plotis: 88 x 88 mm
- Didžiausias priedų skaičius: 12
- Didžiausias lempučių skaičius: 50
- Montavimo galimybės: Darbastalis, Sieninį
- Maitinimo adapteris: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Energijos sąnaudos: 250mA max

Lemputė

- Spalvos temperatūra: 2700K
- Skersmuo: 61 mm
- Lemputės formos indeksas: A60
- Aukštis: 110 mm
- Įvesties įtampa: 220V–240V
- Veikimo trukmė: 25 000 val.
- Šviesos srautas: Švelni balta šviesa
- Liumenų srautas: 1100 lm
- Maks. energijos suvartojimas darbo režimu: 9,5 W
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklų skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: >0.5
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 25 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: Taip
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 9,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 75 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“

Jungiklis

- Baterijos pridamos: 1 x CR2450
- Dažnio diapazonas: 2400–2483,5 MHz
- IP klasė: 20
- Veikimo trukmė: 50.000 clicks
- Maks. lempučių skaičius jungikliui: 10, jei nėra susieta su duomenų šakotuvu „Hue Bridge“
- Maž. baterijos eksploatavimo laikas: 3 metai
- Montavimo galimybės: siena, laisvai pastatoma
- Specialios ypatybės: Netaikoma
- Jungiklio gylis: 11 mm
- Jungiklio aukštis: 92 mm
- Jungiklio plotis: 35 mm
- Sieninės plokštelės gylis: 14 mm
- Sieninės plokštelės aukštis: 115 mm
- Sieninės plokštelės plotis: 70 mm
- Svoris su sienine plokšte: 67 g
- Jungiklio svoris: 37 g
- „ZigBee LightLink“: IEEE 802.15.4 Protocol

Dėžutės turinys

- Bridge: 1
- Eterneto tinklo kabelis: 1
- „Hue“ lemputės: 3
- „Hue“ šviesos reguliatoriaus jungiklis: 1
- Maitinimo adapteris: 1

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“, „Google Assistant“, „Apple HomeKit“ (per „Hue Bridge“), „Microsoft Cortana“ (per „Hue Bridge“)

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514289130
- Grynas svoris: 0,55 kg
- Grynasis svoris: 1,01 kg
- Aukštis: 14 cm
- Ilgis: 17,6 cm
- Plotis: 21,9 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002469204



Išleidimo data:
2024-02-06
Versija: 0.408

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com