

PHILIPS

Kezdőkészlet: 3 db E27-es okos fényforrás (1100) +
fényerő-szabályozó kapcsoló

Hue White and color
ambiance

Akár 1100 lumen*

Fehér és színes fény

Hue Bridge a csomagban

Fényerő-szabályozó kapcsoló
mellékelve



8719514291355



Okosvilágítás egyszerűen

Varázsoljon hangulatos színeket bármelyik szobába a Philips Hue White and color ambiance E27 kezdőkészlettel. Csatlakoztassa a mellékelt Hue Bridge-et, és számtalan funkcióhoz férhet hozzá. Vezérelheti az alkalmazásból, hangjával és a mellékelt kapcsolókkal.

Korlátlan lehetőségek

- Legyen jó a hangulata a melegtől hidegig terjedő fehér fényű intelligens lámpákkal
- Játék az intelligens színes lámpákkal
- Intelligens fény szabályozás távolról
- Szinkronizálja a filmeket, tévé műsorokat, zenét és játékokat okoslámpákkal
- Vezeték nélküli szabályozás a tartozék fényerő-szabályozó kapcsolóval

Fénypontok

Legyen jó a hangulata



Használja a melegtől a hidegig terjedő fehér fény több mint 50 000 árnyalatából azt, amely illeszkedik a dolgozós, játékos vagy pihenős hangulathoz, függetlenül attól, hogy milyen napszakban van. Keljen fel reggel jobb lábbal hideg, energizáló ragyogó fehér fényrel, és helyezze magát kényelembe este az aranyszínű árnyalatokkal.

Játék az intelligens színes lámpákkal



Nincsenek korlátok a Philips Hue-val: több mint 16 millió színnel alakíthatja át otthonát tökéletes partihelyszínné, életre kelthet esti meséket és még sorolhatnánk. Használjon beprogramozott, színes fénybeállításokat, amelyek bármikor felidéznek a nyár érzését, vagy használja saját fényképét egy különleges emlék felidezésére.

Világítás vezérlése távolról



A Philips Hue alkalmazással teljes mértékben vezérelheti lámpáit még akkor is, ha éppen nincs otthon. Az alkalmazás használatával ki- és bekapcsolhatja a lámpákat távolról, hogy otthona mindig úgy legyen megvilágítva, ahogyan azt Ön szeretné.

Szinkronizálja a filmeket, tévéműsorokat, zenét és játékokat okoslámpákkal



Emelje új szintre a szórakozását úgy, hogy a képernyőn látható eseményeket vagy a zene ütemét összehangolja az okosvilágítással.* Válassza ki szabadon, hogyan szeretné szinkronizálni a lámpákat a filmekkel, zenéssel (akár Spotify-integrációval!), tévéműsorokkal vagy játékokkal, és élvezze, ahogyan a szórakozási terület színes fényei reagálnak. *Hue Bridge szükséges hozzá

Vezeték nélküli vezérlő



Az elemmel működő fényerő-szabályozó kapcsolóval egyszerre akár 10 intelligens lámpát is vezérelhet. A fali rögzítéséből kivethető és távirányítóként használható kapcsolóval csökkentheti vagy növelheti lámpái fényerejét, és ciklikusan válthatja a négy gyári fénybeállítást

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 60x110

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +40 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

Csomagolási információk

- EAN: 8719514291355

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): F

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 055 lm
- Tömeg: 72
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E27
- EPREL-regisztrációs szám: 1522883

A Bridge

- Frekvenciasáv: 2400–2483.5 MHz
- Magasság: 26 mm
- Hosszúság x szélesség: 88 x 88 mm
- Kiegészítők maximális száma: 12
- Fényforrások maximális száma: 50
- Felszerelési opciók: Asztali, Fal
- Hálózati adapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Teljesítményfelvétel: 250mA max

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2000K–6500K +16 million colors
- Átmérő: 60 mm
- Kivitel: A60
- Magasság: 110 mm
- Bemeneti feszültség: 220V–240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: Fehér és színes fény
- Fényáram (lumen): 1055 lm – 4000K esetén
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 11 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A kapcsoló

- Tartozék elem: 1 x CR2032
- Frekvenciasáv: 2400–2483,5 MHz
- IP besorolás: 20
- Élettartam: 50.000 clicks
- A lámpák maximális száma kapcsolónként: 10, amennyiben nem csatlakoznak hue bridge központhoz
- Az elem minimális élettartama: 3 év(ek)
- Felszerelési opciók: fal, szabadon álló
- Különleges tulajdonságok: Nem alkalmazható
- A kapcsoló mélysége: 11 mm
- A kapcsoló magassága: 92 mm
- A kapcsoló szélessége: 35 mm
- A fali konzol mélysége: 14 mm
- A fali konzol magassága: 115 mm
- A fali konzol szélessége : 70 mm
- Tömege a fali konzollal: 67 g
- A kapcsoló tömege: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

A doboz tartalma

- Bridge: 1
- Ethernet hálózati kábel: 1
- Hue fényforrások: 3
- Hue fényerőszabályozó kapcsoló: 1
- Hálózati adapter: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514291355
- Nettó tömeg: 1,01 kg
- Bruttó tömeg: 1,01 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 17,6 cm
- Szélesség: 21,9 cm
- Cikkszám (12NC): 929002468804



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.516

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com