

PHILIPS

Kronljus och
klotlampa

LED

2 W-25 W

E14

Varmvit



8719514300323



Upplev varmvitt LED-ljus

Philips energieffektiva LED-lampor ger ett vackert, varmvitt ljus och har en extra lång livslängd som leder till omedelbara energibesparingar. Med sin rena och eleganta design är den här lampan det perfekta alternativet när du vill byta ut dina frostade standardlampor.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Skapa rätt belysning för hemmet

- Perfekt för dekorativa armaturer

LED-lampa av hög kvalitet som håller i decennier

- Utformad för att vara behaglig för ögonen

Funktioner

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Perfekt för en dekorativ armatur



Philips LED-klotlampor ger en modern belysning för dekorativa armaturer som takkronor, takfläktar, spegelbelysning och lyktor.

Utformad för att vara behaglig för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E14
- Typ av glas: Klar
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 8 cm
- Bredd: 4,5 cm

Design och finish

- Material: glas

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 250 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 827 | CCT of 2700K

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 125 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514300323
- EOC: 871951430032300
- Produkttitel: LED classic 25W P45 E14WWCLND 2SRT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.41
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 2 W
- Wattmotsvarighet: 25 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): E

Produktens mått och vikt

- Längd: 8,2 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 387363

Ljuskällan

- Färgkonsekvens: 6

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514300323
- Nettovikt: 0,04 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 12,7 cm
- Längd: 5,3 cm
- Bredd: 11,5 cm
- Materialnummer (12NC): 929001238698



Publiceringsdatum:
2024-02-04
Version: 0.181

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com