

PHILIPS

Foco

LED

4,5 W - /W

GU10

Blanco frío



8719514300361



Es lo que hay en el interior lo que marca la diferencia

Con su forma atractiva y dimensiones familiares, este foco LED es perfecto para sustituir un foco halógeno tradicional.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Haz de luz 120° - foco

Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

Haz de luz 120° - foco [lámparas LED]

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: GU10
- Tecnología: LED

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 5,5 cm
- Peso: 0,06 kg
- Anchura: 5 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Categoría de color de luz: Blanca fría
- Flujo lumínico nominal: 440 lm
- Tiempo de encendido: 0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 39 mA
- Eficiencia: 97 lm/W

Dimensiones y peso del embalaje

- Peso neto: 0,135 kg

Información del embalaje

- EAN: 8719514300361
- EOC: 871951430036100
- Título del producto: LEDClassic 440lm GU10 CW 120D ND 3SRT6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4,5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 5,5 cm

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 120 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 440 lm
- Potencia nominal: 4.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Número de registro EPREL: 374.914
- Referencia de medición de flujo: Sphere

La bombilla

- Consistencia del color: 6

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514300361
- Peso bruto: 0,169 g
- Altura: 12,700
- Longitud: 5,300
- Anchura: 11,500
- Número de material (12NC): 929001297198



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.112

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com