

PHILIPS

Žvakė – E14 išmanioji
lemputė – (2 pakuotės)

Lemputės „Hue White“

Švelni balta šviesa

Tiesioginis valdymas
„Bluetooth“ ryšiu

Valdykite programėle arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



8719514302211



Paprastas išmanusis apšvietimas

Klasikinė mažesnio dydžio vintažinės elektros lemputės išvaizda – dvi filamentinės žvakės formos lemputės su suktu vidiniu siūlu ir E14 pagrindu. Jos puikiai tiks nedideliams šviestuvams, jei norite vintažinį stilių derinti su moderniais akcentais.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Susikurkite tinkamą nuotaiką, naudodami švelnią baltą šviesą
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis


Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue“ Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Susikurkite tinkamą nuotaiką, naudodami švelnią baltą šviesą



„Hue“ lempučių ir šviestuvai naudoja švelnią baltą šviesą. Pritemdydami nuo ryškios dienos šviesos iki mažo ryškumo naktinės šviesos, prirėkus šiomis išmaniosiomis lempučių papildysite namus tinkamo lygio šiltos šviesos.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Specifikacijos

Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 39,2x117

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –20–45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514302211

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): G

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Svoris: 38 g
- Lemputės technologija: LED
- Cokolis / dangtelis: E14
- Liumenų našumas esant 2100 K: 300 lm
- Liumenų našumas esant 2700 K: 300 lm
- EPREL registracijos numeris: 403544

Lemputė

- Spalvos temperatūra: 2100K
- Skersmuo: 39,2 mm
- Lemputės formos indeksas: Candle
- Aukštis: 117 mm
- Įvesties įtampa: 220V-240V
- Veikimo trukmė: 15 000 val.
- Šviesos srautas: Švelni balta šviesa
- Liumenų srautas: 300 lm
- Maks. energijos suvartojimas darbo režimu: 4,5 W
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklą skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: 0.6
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 4,5 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“

Dėžutės turinys

- „Hue“ lempučių: 2

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“, „Google Assistant“, „Apple HomeKit“ (per „Hue Bridge“), „Microsoft Cortana“ (per „Hue Bridge“)

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminytis: 8719514302211
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynas svoris: 0,1 kg
- Aukštis: 17,4 cm
- Ilgis: 8,6 cm
- Plotis: 7,2 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002479502



Išleidimo data:
2024-02-07
Versija: 0.315

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com