

PHILIPS

Точкова

СВІТЛОДІОДНА

5 Вт – 35 Вт

GU5.3

Тепле біле світло



8719514302396



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння
- Справжнє тепле біле світло, схоже на лампу розжарювання

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних точкових ламп

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Тепле біле світло, схоже на лампу розжарювання



Кольорова температура цієї лампи складає 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою 2700K оптимальне для освітлення оселі

Замінює галогенні рефлекторні лампи



Сучасна світлодіодна капсулоподібна лампа звичайних розмірів та приємної форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних точкових ламп, яка довго служитиме та зберігатиме довкілля.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Розсіяне точкове освітлення
- Цоколь: GU5.3
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА

Розміри лампи

- Висота: 4,65 cm
- Вага: 0,026 kg
- Ширина: 5,05 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 70
- Колірна температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле
- Номінальний світловий потік: 400 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 727 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 42 mA
- Ефективність: 80 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514302396
- EOC: 871951430239600
- Назва продукту: ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 827 220V

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220 V
- Потужність (Вт): 5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 35 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 4,65 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 120 °
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 400 lm
- Номінальна потужність: 5 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Характеристики

- EAN/UPC – виріб: 8719514302396
- Номінальний кут освітлення: 120 °
- Висота: 4,65 cm
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Кут розсіювання променю: 120 °
- Струм у лампі: 42 mA
- Вага нетто: 0,038 kg
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,026 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,050 kg
- EAN: 8719514302396
- Номінальний світловий потік: 400 lm
- Форма лампи: Розсіяне точкове освітлення
- Ширина: 5,05 cm
- Індекс кольоропередачі (CRI): 70
- Висота: 5,700 cm
- EOC: 871951430239600
- Цоколь: GU5.3
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 2700 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 5,700 cm
- Назва продукту: ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 827 220V
- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Номінальна потужність: 5 W
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Категорія кольору світла: Тепле біле
- Ширина: 5,700 cm
- Напруга: 220 V
- Номінальний світловий потік: 400 lm
- Потужність (Вт): 5 W
- Довжина: 4,65 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 35 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 727 | CCT of 2700K
- Частота: 50-60 Hz



Дата виходу: 2022-05-12
Версія: 0.156

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com