

PHILIPS

лампа акцентного
освещения

Светодиод

5 Вт–35 Вт

GU5.3

Холодный белый



8719514302419



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит прозрачную лампу накаливания.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания
- Холодный белый свет

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Форма и размер обычных галогенных ламп акцентного освещения

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Холодный белый свет



Эта лампа обладает цветовой температурой 4000 К и обеспечивает очень холодный, освежающий и чистый свет.

Заменяет галогенные лампы-рефлекторы



Благодаря красивому дизайну и стандартным размерам эта современная капсульная светодиодная лампа идеально заменит обычные галогенные лампы акцентного освещения.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Ненаправленная лампа акцентного освещения
- Розетка: GU5.3
- Технология: Светодиодный

Размеры лампы

- Высота: 4,65 см
- Вес: 0,026 kg
- Ширина: 5,05 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 120 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Цветовая температура: 4000 К
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 400 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 740 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 42 mA
- Эффективность: 80 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514302419
- EOC: 871951430241900
- Название изделия: ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 840 220V

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220 Вт
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 35 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 4,65 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 120 °
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 400 лм
- расчетная мощность: 5 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514302419
- Масса нетто: 0,038 kg
- Масса брутто: 0,050 kg
- Высота: 5,700 см
- Длина: 5,700 см
- Ширина: 5,700 см
- Номер материала (12NC): 929001844687



Дата выпуска: 2022-08-08
Версия: 0.185

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com