

PHILIPS

лампа акцентного
освещения

Светодиод

5 Вт–35 Вт

GU5.3

Холодный дневной свет



8719514302433



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит прозрачную лампу накаливания.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания
- Холодный дневной свет

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Форма и размер обычных галогенных ламп акцентного освещения

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Холодный дневной свет



Эта лампа обладает самой высокой цветовой температурой в своей категории — 6500 K. Она обеспечивает освещение, близкое к естественному, благодаря чему вы сможете сконцентрироваться и не упустите ни одной детали.

Заменяет галогенные лампы-рефлекторы



Благодаря красивому дизайну и стандартным размерам эта современная капсульная светодиодная лампа идеально заменит обычные галогенные лампы акцентного освещения.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Ненаправленная лампа акцентного освещения
- Розетка: GU5.3
- Финишная обработка колбы: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 4,65 см
- Ширина: 5,05 см

Срок службы

- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 120 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Цветовая температура: 6500 K
- Номинальная светоотдача: 400 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 765 | CCT of 6500K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 6500 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 80,00 лм/В
- Светоотдача: 400 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,9

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 80 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8719514302433
- EOC: 871951430243300
- Название изделия: ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 865 220V

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.5

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220 Вт
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 35 В
- Энергопотребление: 5 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 4,65 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 10 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Цоколь: GU5.3

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514302433
- Масса нетто: 0,04 kg
- Масса брутто: 0,05 kg
- Высота: 5,7 см
- Длина: 5,7 см
- Ширина: 5,7 см
- Номер материала (12NC): 929001844787



Дата выпуска: 2024-02-06
Версия: 0.147

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com