

PHILIPS

Kapsül

LED

2 W-25 W

G9

Sıcak Beyaz



8719514303690



Tanıdık ışık demeti yenilikçi tasarımla buluşuyor

Bu şebeke voltajlı LED kapsül; parlak, her yere yayılan, beyaz ışık sunar.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Halojen kapsüllerle benzer şekilde ve boyutta

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlatabilirsiniz.

Halojen kapsüllerin yerine geçer



Estetik tasarımı ve benzer boyutlarıyla modern bir LED kapsüldür. Geleneksel halojen kapsüller için mükemmel ve sürdürülebilir bir alternatiftir.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: G9
- Cam türü: Şeffaf
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Lamba Malzemesi: Plastik

Ampul boyutları

- Yükseklik: 4,8 cm
- Genişlik: 1,5 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 8.000

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 220 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Verim: 110 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514303690
- EOC: 871951430369000
- Ürün başlığı: LED 25W G9 WW RF ND SRT6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.4
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 2 W
- Watt eşdeğeri: 25 W
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): E

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 4,8 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 453187

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514303690
- Net ağırlık: 0 kg
- Brüt ağırlık: 0,01 kg
- Yükseklik: 12,7 cm
- Uzunluk: 2,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002495201



Yayın tarihi: 2024-02-09
Sürüm: 0.226

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com