

# PHILIPS

Kapsle

LED

2–25 W

G9

White



8719514303713



## Známé světlo, neotřelý design

Toto svítidlo LED napájené ze zásuvky poskytuje jasné a všestranné bílé světlo.

### Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Tvarem a velikostí je podobná halogenovým kapslovým žárovkám.

### Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

# Přednosti

## Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

## Nahrazuje halogenové kapslové žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního kapslového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenové kapslové žárovky.

## Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný kulovitý zdroj
- Patice: G9
- Typ skla: Čirá
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Materiál žárovky: Plast

## Rozměry zářivky

- Výška: 4,8 cm
- Šířka: 1,5 cm

## Design a provedení

- Materiál: Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 8 000
- Rozsah okolních teplot: -20 až +40 °C

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 220 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 830 | CCT of 3000K
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 3000 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 110 lm/W
- Světelný tok: 220 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Účinnost: 110 lm/W
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

## Informace o balení

- EAN: 8719514303713
- EOC: 871951430371300
- Název produktu: LED 25W G9 WH ND SRT6

**Spotřeba**

- Účinník (zlomek): 0.4

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 2 W
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 2 W

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Délka: 4,8 cm

**Jmenovité hodnoty**

- Jmenovitá životnost: 15 000 h

**Technické údaje**

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 453188
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1,0
- Patice krytky: G9

**Žárovka**

- Konzistence barev: 6

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514303713
- Čistá hmotnost: 0 kg
- Hrubá hmotnost: 0,01 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 2,5 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002495301



Datum vydání: 2024-02-13  
Verze: 0.175

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)