

PHILIPS

Kapsula

LED

2 W–25 W

G9

Balts



8719514303713



Jaudīgs gaismas kūlis no novatoriska dizaina gaismekļa

Šī elektrotīklam pievienojamā LED kapsula nodrošina spilgtu, visaptverošu un baltu gaismu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai

- Halogēna kapsulām līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Aizvieto halogēna kapsulas



Šī LED kapsula ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem ir moderns apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām halogēna kapsulām.

Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta kupolveida spuldze
- Ligzda: G9
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga

Spuldzes izmēri

- Augstums: 4,8 cm
- Platums: 1,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 8 000
- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +40 °C

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 220 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K
- Korelētā krāsu temperatūra: 3000 K
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 110 lm/W
- Gaismas plūsma: 220 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 110 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514303713
- EOC: 871951430371300
- Produkta nosaukums: LED 25W G9 WH ND SRT6

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 2 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 25 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E
- Enerģijas patēriņš: 2 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 4,8 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 453188
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Aptumšojams: Nē
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1,0
- Vāka pamatne: G9

Spuldze

- Krāsu saskaņa: 6

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514303713
- Neto svars: 0 kg
- Bruto svars: 0,01 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 2,5 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002495301



Izlaides datums:
2024-02-13
Versija: 0.175

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com