

PHILIPS

Oblik kapsule

LED

3,2 W – 40 W

G9

Topla bijela



8719514303751



Prepoznatljivo svjetlo susreće inovativan dizajn

Ova LED kapsula s naponom električne mreže pruža svjetlo bijelo svjetlo za generalnu rasvjetu.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenih žarulja oblika kapsule

Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, blješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Zamjenjuje halogene žarulje oblika kapsule



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije, ovo je suvremena LED kapsula. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene žarulje oblika kapsule.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: G9
- Vrste stakla: Prozirna
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 1,7 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: plastika

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 8.000

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 400 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Učinkovitost: 125 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514303751
- EOC: 871951430375100
- Naziv proizvoda: LED 40W G9 WW RF ND SRT6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 3,2 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 453190

Žarulja

- Postojanost boja: 6

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514303751
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,02 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002495501



Datum izdavanja:
2024-02-09
Verzija: 0.195

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com