

PHILIPS

Κάψουλα

LED

3,2 W-40 W

G9

Ψυχρό λευκό



8719514304055



Ένας οικείος λαμπτήρας με πρωτοποριακή σχεδίαση

Αυτή η κάψουλα LED που λειτουργεί με τάση δικτύου διαχέει παντού έντονο λευκό φως.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τις κάψουλες αλογόνου

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής - Διαρκούν έως και 15 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να

δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Αντικαθιστά τις κάψουλες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι μια κάψουλα μοντέρνου φωτισμού LED. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τις παραδοσιακές κάψουλες αλογόνου.

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: G9
- Τεχνολογία: LED
- Τύπος γυαλιού: Διάφανο

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 5,4 cm
- Βάρος: 0,007 kg
- Πλάτος: 1,7 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 8.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Ψυχρό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 420 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 30 mA
- Απόδοση: 131 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514304055
- EOC: 871951430405500
- Τίτλος προϊόντος: LED 40W G9 CW ND 2SRT6

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.4
- Τάση: 220–240 V
- Ισχύς: 3,2 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 5,4 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική γωνία ακτίνας: 300 μοίρα(ες)
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 420 lm
- Ονομαστική ισχύς: 3.2 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50–60 Hz

Λαμπτήρας

- Χρωματική ομοιομορφία: 6

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8719514304055
- Καθαρό βάρος: 0,010 kg
- Μικτό βάρος: 0,020 kg
- Ύψος: 12,700 cm
- Μήκος: 2,500 cm
- Πλάτος: 6,300 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929002495761



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.136

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com