PHILIPS

Foco

LED

4,4 W - 35 W

GU5.3

Blanco cálido

8719514307629

A ↑ G F

Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Los focos LED de Philips proporcionan un haz brillante enfocado, una larga duración y un importante ahorro de energía

Luz de alta calidad
- Sin parpadeo visible
- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
- Forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Destacados

Sin parpadeo visible
Si la luz parpadea en una sucesión rápida, puede molestar a los ojos, provocar dolores de cabeza e incluso desencadenar un ataque en las personas con epilepsia fotosensible. Es desagradable e innecesario. Las bombillas LED pueden parpadear debido a su rápida respuesta a la corriente del driver. No obstante, dado que los LED de Philips están diseñados para reducir al mínimo las variaciones en la emisión de corriente del driver, eliminan los factores que causan el parpadeo. Por lo tanto, no lo percibirás ni siquiera levemente.

Blanca cálida de tipo incandescente

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

Sustituye a los focos halógenos

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este reflector LED de iluminación moderna resulta ideal para sustituir los reflectores halógenos tradicionales.

Especificaciones

Características de la bombilla
- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Foco direccional
- Casquillo: GU5.3
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla
- Altura: 4,6 cm
- Anchura: 5,1 cm

Diseño y acabado
- Material: Vidrio

Duración
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz
- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 827 | CCT of 2700K

Varios
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Eficiencia: 78 lm/W

Información del embalaje
- EAN: 8719514307629
- EOC: 871951430762900
- Título del producto: LED 35W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 12V AC electronic V
- Potencia: 4,4 W
- Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F

Dimensiones y peso del producto
- Longitud: 4,55 cm

Valores nominales
- Intensidad nominal máxima: 650 cd

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: - Hz
- Número de registro EPREL: 421457

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8719514307629
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm
- Código 12NC: 929002494603

Fecha de emisión: 2024-02-02
Versión: 0.172

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com