

PHILIPS

Szpot

LED

4,4 W–35 W

GU5.3

Hideg fehér



8719514307643



Ragyogó LED-világítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED-es szpotlámpák fókuszált, ragyogó fénysugarat biztosítanak hosszú élettartam és jelentős energiamegtakarítás mellett

Kiváló minőségű fényforrás

- Nincs villogás
- Hideg fehér fény

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A halogénreflektorhoz hasonló forma és méret

Fénypontok

Nincs villogás

Ha a fény gyors ütemben villog, az igénybevételt jelent a szem számára, fejfájást okozhat, és a fényérzékenységi epilepsziában szenvedők számára komoly támadást jelent. Ez kellemetlen és felesleges is egyúttal. A LED-eknél nem gond a villogás, mert gyorsan reagálnak a meghajtó áramára. Azonban, mivel a Philips LED-eket úgy alakították ki, hogy az illesztőprogram aktuális kimenetének változásait minimalizálják, kiküszöbölik a villogást okozó tényezőket. Azaz nem látható, még csak nem is sejthető.

Hideg fehér fény



Ez a fényforrás 4000 K színhőmérsékletű, és nagyon hűvös, friss és éles fényt biztosít.

A halogén spotlámpák helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító LED-reflektor. A halogénreflektorok tökéletes fenntartható kialakítású változata.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Szabályozható: Nem
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Irányított fényű szpot
- Foglalat/fejelés: GU5.3
- Üveg típusa: Átlátszó
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 4,6 cm
- Szélesség: 5,1 cm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 390 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 840 | CCT of 4000K

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 88 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8719514307643
- EOC: 871951430764300
- Termék megnevezése: LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: 12V AC electronic V
- Teljesítmény: 4,4 W
- Teljesítmény: 35 W
- Energiahatékonysági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 4,55 cm

Névleges teljesítményadatok

- Mért fényerősség maximuma: 750 cd

Műszaki adatok

- Frekvencia: - Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 421458

8719514307643

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514307643
- Nettó tömeg: 0,05 kg
- Bruttó tömeg: 0,07 kg

- Magasság: 12,7 cm
- Hosszúság: 5,3 cm
- Szélesség: 6,3 cm
- Cikkszám (12NC): 929002494755



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.150

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com