

PHILIPS

spot

LED

4,8-3,5-1,5 W - 50 W

GU10

2700-2500-2200



8719514307780



Én pære. Din kontakt. Tre lysindstillinger.

Du kan ændre stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig. Med en Philips SceneSwitch LED pære kan du let ændre indstillingen fra klart lys til naturligt lys og til hyggeligt varmt lys. Alt, du behøver, er din eksisterende kontakt.

Lys af høj kvalitet

- Lys hele vejen rundt

Belysning er mere end bare oplysning

- Gendan lyskilden til fabriksindstillingerne
- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation
- Lyskilden kan huske din sidste indstilling

Vigtigste nyheder

Lys hele vejen rundt

Takket være dette design, der både er innovativt og i retrostil modvirker denne LED pære de skygger, der typisk opstår i kanten af strålespredningen. Resultatet er et naturligt, varmt hvidt lys overalt.

Nulstil (SceneSwitch)



Hvis du bruger flere lyskilder, og de ikke længere er synkroniseret, skal du blot trykke to gange på kontakten (slukke den og tænde den igen inden for 1 sekund) for at gendanne lyskilderne til fabriksindstillingerne.

Plug and Play



Kræver ingen ekstra installation eller Dimmer switch. Pæren fungerer ikke med almindelige lysdæmpere. Hvis den bruges med lysdæmper, bør du indstille lysdæmperen til 100% lysstyrke.

Automatisk hukommelse (SceneSwitch)



Denne SceneSwitch pære har en indbygget hukommelseschip, som husker din seneste indstilling, hvis kontakten er slukket i mere end seks sekunder. Hvis du ikke skifter mellem aktiviteter så ofte, er din foretrukne belysningstilstand automatisk valgt, næste gang du tænder pæren.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: GU10
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 5,4 cm
- Bredde: 5 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700/2500/2200 K
- Nominel lysstrøm: 355 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0,5 s
- Farvekode: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 73,00 lm/W
- Lysstrøm: 355 lm
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,6

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Effektivitet: 73 lm/W
- EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Produktets titel: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 4,8 W
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærke (EEL): F
- Strømforbrug: 1,5, 3,5, 4,8 W

Produktmål og -vægt

- Længde: 5,4 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t
- Nominel højeste intensitet: 600 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 467612
- Lysstrømsmålingsreference: Narrow Cone
- Dæmpbar: Nej
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Linjefrekvens: 50 to 60 Hz
- Fod: GU10

Pæren

- Farvekonsistens: 6

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514307780
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 12,7 cm
- Længde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929002981855



Udgivelsesdato:
2024-02-06
Version: 0.171

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com