

# PHILIPS

Sviečka a kvapka

LED

2,8 W – 25 W

E14

Teplá biela



8719514309784



## Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Najmodernejšia LED žiarovka je riešením všeobecného osvetlenia pre každodenné interiérové aktivity. Okamžite ušetríte náklady na energiu a skráťte intervaly výmeny žiaroviek bez kompromisov v kvalite osvetlenia.

### Svetlo vysokej kvality

- Žiadne viditeľné blikanie

### Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná sviečkovej žiarovke

### Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

### Svetlo za hranicami osvetlenia

- Okamžité zapnutie

### Vysokokvalitné LED svetidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

# Hlavné prvky

## Žiadne viditeľné blikanie

Rýchle blikanie svetla môže byť nepríjemné pre oči a môže spôsobovať bolesti hlavy alebo dokonca vyvolať záchvat v prípade osôb trpiacich epilepsiou sprevádzanou citlivosťou na svetlo. Blikanie je nepríjemné a zbytočné. Diódy LED môžu blikáť v dôsledku rýchlej odozvy na prúd z predradníka. Svetlá Philips LED sú však navrhnuté tak, aby sa kolísanie výstupného prúdu predradníka minimalizovalo, čím sa odstráni príčina blikania. Preto ho neuvidíte ani v náznaku.

## Tvarom aj veľkosťou podobná sviečkovej žiarovke

Moderná, výkonná, energeticky úsporná štandardná sviečková žiarovka LED s nádherne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné sviečkové žiarovky.

## 15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

## Okamžité zapnutie

Navrhnuté pre pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľahuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie
- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová sviečka
- Päťica: E14
- Typ skla: Matná
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

## Rozmery žiarovky

- Výška: 10,6 cm
- Šírka: 3,5 cm

## Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Plast

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 15 000 h
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 250 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K

## Rozličné

- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Účinnosť: 89 lm/W

## Informácie na balení

- EAN: 8719514309784
- EOC: 871951430978400
- Názov produktu: LED 25W B35 E14 WW FR ND 1SRT4

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.41
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 2,8 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 25 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Dĺžka: 10,6 cm

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 453218

**Žiarovka**

- Konzistentnosť farieb: 6

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514309784
- Netto hmotnosť: 0,02 kg
- Brutto hmotnosť: 0,06 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 3,6 cm
- Šírka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002977055



Dátum vydania:  
2024-02-04  
Verzia: 0.182

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)