

PHILIPS

Žvakės ir burbuliuko
formos lemputė

LED

4,9–40W

E14

Šaltai balta



8719514309906



Namams skirta šiuolaikinė šviesos diodų elektros lemputė

„Philips“ matinės šviesos diodų žvakės formos lemputės sukuria švelnų išsklaidytos šviesos efektą, yra išskirtinai ilgaamžės. Šios išgrynintos formos ir dailaus dizaino elektros lemputės puikiai tinka žvakidės tipo šviestuvuose su mažais (E14) tvirtinimo elementais.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams
- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Ypatybės

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir

mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvui



Modernios „Philips“ LED žvakės formos lemputės dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubų ventiliatoriams, lempučių juostoms vonios kambarėje ir žibintams.

Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigyjama „Philips“ LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė sietyno lemputė
- Kištukinis lizdas: E14
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis

Lemputės matmenys

- Aukštis: 8,8 cm
- Plotis: 4,5 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: plastikas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Efektyvumas: 95 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514309906
- EOC: 871951430990601
- Gaminio pavadinimas: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitiktumuo: 40 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 8,8 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514309906
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 6,3 cm
- Medžiagos numeris (12NC):
929003540755



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.152

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com