

PHILIPS

Рефлекторна

СВІТЛОДІОДНА

6 Вт – 50 Вт

E14

Холодне денне світло



8719514311961



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Звичайні для користувачів форми. Споживають на 80% енергії менше, ніж класичні лампи, і працюють у 10 разів довше.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб

мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА

Розміри лампи

- Висота: 8,6 см
- Вага: 0,035 kg
- Ширина: 5 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Номінальний світловий потік: 640 lm
- Час увімкнення: <0,5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 52 mA
- Ефективність: 106 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514311961
- EOC: 871951431196100
- Назва продукту: ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 50 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,6 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 120 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 640 lm
- Номінальна потужність: 6 W

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Характеристики лампи

- EAN/UPC – виріб: 8719514311961
- Номінальний кут освітлення: 120 °
- Висота: 8,6 cm
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Кут розсіювання променю: 120 °
- Струм у лампі: 52 mA
- Вага нетто: 0,026 kg
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,035 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,040 kg
- EAN: 8719514311961
- Номінальний світловий потік: 640 lm
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Ширина: 5 cm
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 8,600 cm
- EOC: 871951431196100
- Цоколь: E14
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 6500 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 5,300 cm
- Назва продукту: ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865
- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Номінальна потужність: 6 W
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Ширина: 5,300 cm
- Напруга: 220–240 V
- Номінальний світловий потік: 640 lm
- Артикул (12NC): 929002965787
- Потужність (Вт): 6 W
- Довжина: 8,6 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 50 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Частота: 50–60 Hz



Дата виходу: 2022-06-28
Версія: 0.182

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com