

PHILIPS

рефлектор

Светодиод

9–70 Вт

E27

теплый белый



8719514311985



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Лампы выполнены в классической форме, потребляют на 80 % меньше электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы по сравнению с традиционными лампами.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания

выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Ненаправленный отражатель
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный

Размеры лампы

- Высота: 10,2 см
- Вес: 0,042 kg
- Ширина: 6,3 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 120 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 980 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 75 mA
- Эффективность: 108 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514311985
- EOC: 871951431198500
- Название изделия: ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 70 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,2 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 120 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 980 лм
- расчетная мощность: 9 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514311985
- Масса нетто: 0,034 kg
- Масса брутто: 0,052 kg
- Высота: 10,400 см
- Длина: 6,600 см
- Ширина: 6,600 см
- Номер материала (12NC): 929002965887



Дата выпуска: 2022-06-30
Версия: 0.182

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com