

PHILIPS

рефлектор

Светодиод

9–70 Вт

E27

Холодный белый



8719514312005



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Лампы выполнены в классической форме, потребляют на 80 % меньше электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы по сравнению с традиционными лампами.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания

выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Ненаправленный отражатель
- Розетка: E27
- Финишная обработка колбы: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 10,2 см
- Ширина: 6,3 см

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 120 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Номинальная светоотдача: 980 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение s
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 4000 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 108,00 лм/В
- Светоотдача: 980 лм
- Значение стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 108 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8719514312005
- EOC: 871951431200500
- Название изделия: ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.51

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 70 В
- Энергопотребление: 9 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,2 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Значение мерцания (PstLM): 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Цоколь: E27 | E27

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514312005
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,05 kg
- Высота: 10,4 см
- Длина: 6,6 см
- Ширина: 6,6 см
- Номер материала (12NC): 929002965987



Дата выпуска: 2023-11-23
Версия: 0.147

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com