

PHILIPS

Рефлекторна

СВІТЛОДІОДНА

9 Вт – 70 Вт

E27

Холодне біле світло



8719514312005



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Звичайні для користувачів форми. Споживають на 80% енергії менше, ніж класичні лампи, і працюють у 10 разів довше.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб

мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА

Розміри лампи

- Висота: 10,2 см
- Вага: 0,042 kg
- Ширина: 6,3 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле
- Номінальний світловий потік: 980 lm
- Час увімкнення: <0,5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 75 mA
- Ефективність: 108 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312005
- EOC: 871951431200500
- Назва продукту: ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 70 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,2 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 120 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 980 lm
- Номінальна потужність: 9 W

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Характеристики

- EAN/UPC – виріб: 8719514312005
- Номінальний кут освітлення: 120 °
- Висота: 10,2 cm
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Кут розсіювання променю: 120 °
- Струм у лампі: 75 mA
- Вага нетто: 0,034 kg
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,042 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,052 kg
- EAN: 8719514312005
- Номінальний світловий потік: 980 lm
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Ширина: 6,3 cm
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 10,400 cm
- EOC: 871951431200500
- Цоколь: E27
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 4000 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 6,600 cm
- Назва продукту: ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840
- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Номінальна потужність: 9 W
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Категорія кольору світла: Холодне біле
- Ширина: 6,600 cm
- Напруга: 220–240 V
- Номінальний світловий потік: 980 lm
- Потужність (Вт): 9 W
- Довжина: 10,2 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 70 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Частота: 50–60 Hz



Дата виходу: 2022-05-14
Версія: 0.179

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com