

PHILIPS

Рефлекторна

СВІТЛОДІОДНА

9 Вт – 70 Вт

E27

Холодне денне світло



8719514312029



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Звичайні для користувачів форми. Споживають на 80% енергії менше, ніж класичні лампи, і працюють у 10 разів довше.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб

мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Цоколь: E27
- Покриття лампи: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 10,2 cm
- Ширина: 6,3 cm

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 980 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості s
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Корельована колірна температура (ном.): 6500 K
- Світловіддача (ном.): 108,00 lm/W
- Світловий потік: 980 lm
- Значення стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 108 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312029
- EOC: 871951431202900
- Назва продукту: ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 70 W
- Споживання енергії: 9 W

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514312029
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 10,4 cm
- Довжина: 6,6 cm
- Ширина: 6,6 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002966087

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,2 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- 3 регульованою яскравістю: Hi
- Значення мерехтіння (PstLM): 1
- Частота лінійного сканування: 50 to 60 Hz
- Кришка-цоколь: E27



Дата виходу: 2024-02-07
Версія: 0.147

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com