PHILIPS

Reflektor (dimmbar)

LED

9 W–100 W

E27

Warmweiß

Dimmfunktion

8719514312340

Langlebige LED-Lampe mit gerichtetem hellem Licht

Diese LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmweißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen.

Hochwertiges Licht

- Kein sichtbares Flimmern

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Lampen mit langer Lebensdauer – bis zu 15 Jahre

Besonderheiten

Kein sichtbares Flimmern

Wenn Ihre Beleuchtung in schneller Folge flimmert, kann es für die Augen anstrengend sein, Kopfschmerzen verursachen und bei Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie sogar einen Anfall auslösen. Es ist sowohl unangenehm als auch unnötig. LEDs können aufgrund ihrer schnellen Reaktion auf den Betriebsstrom flimmern. Da Philips-LEDs jedoch so konstruiert sind, dass Änderungen der Ausgangsstroms am Treiber minimiert werden, beseitigen sie auch die Faktoren, die zu Flimmern führen. Sie werden es daher nicht bemerken, nicht einmal ansatzweise.

15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer

Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden reduzieren Sie den Aufwand, der durch häufiges Austauschen Ihrer Glühlampen entsteht, und können über 15 Jahre eine perfekte Lichtlösung genießen.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nur mit Spezial-Dimmern
- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, Richtwirkung
- Sockel: E27

Lampenabmessungen

- Höhe: 11,2 cm
- Breite: 8 cm

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 670 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 74 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514312340
- Artikelnr.: 871951431234000
- Produkttitel: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D D 1PF/4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 9 W
- Äquivalente Wattleistung: 100 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 11,2 cm

Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 1400 cd

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 438116
- Referenz für Lichtstrommessung: Narrow Cone

Die Lampe

- Farbkonsistenz: 6

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514312340
- Nettogewicht: 0,14 kg
- Bruttogewicht: 0,22 kg
- Höhe: 18,2 cm
- Länge: 8,7 cm
- Breite: 13 cm
- Material-Nummer (12NC): 929002996955

Ausstellungsdatum: 2024-02-02
Version: 0.147

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com