

# PHILIPS

Лампа-свічка і  
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

5 Вт – 40 Вт

E14

Холодне денне світло



8719514312609



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Технологія: СВИТЛОДИОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 10,6 cm
- Вага: 0,021 kg
- Ширина: 3,5 cm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 a
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 44 mA
- Ефективність: 94 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312609
- EOC: 871951431260900
- Назва продукту: ESSLEDCandle 5W 470lm E14 865 B35NDFRCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,6 cm

## Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Номінальна потужність: 5 W

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514312609
- Вага нетто: 0,026 kg
- Вага брутто: 0,038 kg
- Висота: 14,000 cm
- Довжина: 3,600 cm
- Ширина: 3,600 cm
- Артикул (12NC): 929002969207



Дата виходу: 2021-06-04  
Версія: 0.22

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)