

# PHILIPS

Лампа-свічка і  
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

6 Вт – 48 Вт

E14

Холодне біле світло



8719514312906



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 8,8 cm
- Вага: 0,02 kg
- Ширина: 4,5 cm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 51 mA
- Ефективність: 103 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514312906
- EOC: 871951431290600
- Назва продукту: ESSLEDLustre 6W 620lm E14 840 P45NDFRCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 48 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,8 cm

## Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Номінальна потужність: 6 W

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

### Характеристики

- EAN/UPC – виріб: 8719514312906
- Висота: 8,8 см
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Струм у лампі: 51 mA
- Вага нетто: 0,020 kg
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,02 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,030 kg
- EAN: 8719514312906
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Ширина: 4,5 см
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 11,600 см
- EOC: 871951431290600
- Цоколь: E14
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 4000 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 4,600 cm
- Назва продукту: ESSLEDLustre 6W 620lm E14 840 P45NDFRRCA
- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Номінальна потужність: 6 W
- Технологія: СВІТЛОДІЮДНА
- Категорія кольору світла: Холодне біле
- Ширина: 4,600 cm
- Напруга: 220-240 V
- Тип скла: Матовий
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Потужність (Вт): 6 W
- Довжина: 8,8 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 48 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Частота: 50-60 Hz



Дата виходу: 2022-05-12  
Версія: 0.30

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.