

PHILIPS

Κερί & Lustre

LED

2,8W-25W

E14

Θερμό λευκό



8719514313125



Έντονος φωτισμός LED

Οι λαμπτήρες LED της Philips προσφέρουν φως υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και άμεση αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Μάθετε περισσότερα για το φως

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Καλύτερο για το πορτοφόλι σας και τον πλανήτη

Χαρακτηριστικά

Μάθετε περισσότερα για το φως



Θερμοκρασία χρώματος: Το φως μπορεί να έχει διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος, που υποδεικνύονται σε μονάδες Kelvin (K). Οι λαμπτήρες με

χαμηλή τιμή Kelvin παράγουν ένα ζεστό, πιο γαλήνιο φως, ενώ οι λαμπτήρες με υψηλότερη τιμή Kelvin παράγουν ένα ψυχρό, πιο δυναμικό φως. CRI: Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας πηγής φωτός ως προς την εμφάνιση των χρωμάτων. Το φυσικό ηλιακό φως έχει CRI 100. Ο δείκτης CRI των λαμπτήρων LED της Philips είναι πάντα μεγαλύτερος από 80, το οποίο εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση των χρωμάτων είναι ρεαλιστική και φυσική.

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 90%

Η τεχνολογία LED εξοικονομεί έως και 90% ενέργεια σε σύγκριση με τον τυπικό σας λαμπτήρα. Επομένως, κάνετε απόσβεση και εξοικονομείτε χρήματα χρόνο με το χρόνο. Επίσης, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικό κερί
- Υποδοχή: E14
- Τεχνολογία: LED
- Τύπος γυαλιού: Mat

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,6 cm
- Βάρος: 0,021 kg
- Πλάτος: 3,5 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 10 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Θερμό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 250 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Όχι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 28 mA
- Απόδοση: 89 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514313125
- EOC: 871951431312500
- Τίτλος προϊόντος: LED 25W B35 E14 WW 230V FRND1CT/6 DISC-A

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.41
- Τάση: 220–240 V
- Ισχύς: 2,8 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 25 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,6 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 250 lm
- Ονομαστική ισχύς: 2.8 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50–60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 453194
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

Λαμπτήρας

- Χρωματική ομοιομορφία: 6



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.153

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com