

PHILIPS

Свечевидная лампа
для люстр

Светодиод

7–60 Вт

E14

теплый белый



8719514313286



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 11,4 см
- Вес: 0,025 kg
- Ширина: 3,8 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 59 mA
- Эффективность: 115 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514313286
- EOC: 871951431328600
- Название изделия: ESSLEDCandle 7W 806lm E14 827 B38NDFRRCА

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 11,4 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806 лм
- расчетная мощность: 7 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Характеристики

- EAN/UPC — продукт: 8719514313286
- Высота: 11,4 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- Сила тока лампы: 59 mA
- Масса нетто: 0,025 kg
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,025 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 0,037 kg
- EAN: 8719514313286
- расчетная световая отдача: 806 лм
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Ширина: 3,8 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 14,900 см
- EOC: 871951431328600
- Розетка: E14
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 2700 K
- EyeComfort: Да
- Длина: 4,000 см
- Название изделия: ESSLEDCandle 7W 806lm E14 827 B38NDFRRCА
- Коэффициент мощности: 0.51
- расчетная мощность: 7 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: теплый белый
- Ширина: 4,000 см
- напряжение: 220–240 Вт
- Тип стекла: Матовый
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Мощность в ваттах: 7 В
- Длина: 11,4 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K
- Частота: 50–60 Hz



Дата выпуска: 2022-05-14
Версия: 0.30

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com