

PHILIPS

Žvakės ir burbuliuko
formos lemputė

LED

4,9–40 W

E14

Šaltai balta



8719514313323



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Šiuolaikinės LED lemputės padeda sukurti bendrą namų apšvietimą kasdienei veiklai namuose. Iš karto sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamo apšvietimo kokybės.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Nemirga

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai

Ypatybės

Nemirga

Kai šviesa greitai mirga, akims gali būti sunku, gali skaudėti galvą, o mirgančiai šviesai jautriems žmonėms gali kilti epilepsijos priepuolis. Tai nemalonu ir to galima išvengti. Šviesos diodai gali mirgėti dėl greitos reakcijos į valdiklio tiekiamą elektros srovę. Tačiau „Philips“ šviesos diodai sukurti taip, kad sumažintų valdiklio tiekiamos srovės

svyravimus, tad jie pašalina mirgėjimą sukeliančius veiksnius. Todėl mirgėjimo nematysite nė pėdsako.

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Ši patrauklaus dizaino ir įprastos formos energiją taupanti LED lemputė yra puikus ekologiškas tradicinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Sutaupo iki 90 % energijos

Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lemputėmis. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakė
- Kištukinis lizdas: E14

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,6 cm
- Plotis: 3,5 cm

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Ne

Kitos savybės

- Efektyvumas: 94 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514313323
- EOC: 871951431332300
- Gaminio pavadinimas: LED 40W B35 E14 CW FR ND 1PF/6 DISC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 5 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,6 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 453200
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Lemputė

- Spalvų darna: 6

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514313323
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 8,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003604080



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.122

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com