

PHILIPS

Żarówka (z możliwością przyciemniania)

LED

7–40 W

E27

Płomień

Możliwość przyciemniania



8719514313767



Nowoczesne oświetlenie LED dla domu

Żarówka Philips LED zapewnia bardzo ciepłe światło, wyjątkową trwałość i natychmiastowe znaczne zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temperaturze barwowej przypominającej kolor płomieni jest to doskonały wybór do stworzenia przytulnej atmosfery.

Łatwe w użyciu inteligentne oświetlenie do codziennego użytku


- Możliwość przyciemniania bardzo ciepłego białego światła

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu

- Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle

Zalety

Możliwość przyciemniania bardzo ciepłego białego światła



Popraw atmosferę w swoim domu dzięki wyjątkowo ciepłemu, białemu światłu, które płynnie przyciemnia się za pomocą aplikacji lub głosu do pożądanego poziomu jasności.

Wyjątkowy wygląd przy zapalonym i zgaszonym świetle



„Ta piękna lampa z widocznym żarnikiem nadaje stylu i nostalgii każdemu pomieszczeniu. Świetnie prezentuje się zarówno przy zapalonym, jak i zgaszonym świetle”.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Tak
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Wykończenie żarówki: Bursztynowy
- Materiał żarówki: Szyba

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 29,3 cm
- Szerokość: 16,2 cm

Stylistyka i wykończenie

- Materiał: Szyba

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 20 000
- Zakres temperatur otoczenia: Od -20°C do +45°C

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 1800 K
- Nominalny strumień świetlny: 470 lm
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: 0.5 s
- Kod Barwy: 818 | CCT of 1800K
- Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 1800 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 67 lm/W
- Strumień Świetlny: 470 lm
- Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Wydajność: 67 lm/W
- Znak CE: Tak
- Zgodność z normą UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8719514313767
- EAN: 871951431376700
- Tytuł produktu: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Moc

- Współczynnik mocy (ułamek): 0.7

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 7 W
- Odpowiednik w watach: 40 W
- Zużycie energii: 7 W

Wymiary i waga produktu

- Długość: 29,3 cm

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Z możliwością przyciemniania: Tylko z niektórymi ściemniaczami
- Wartość migotania (PstLM): 1
- Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz
- Podstawa-nasadka: E27

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514313767
- Waga netto: 0,23 kg
- Waga brutto: 0,49 kg
- Wysokość: 32 cm
- Długość: 18,5 cm
- Szerokość: 18,5 cm
- Numer materiału (12NC): 929002983501



Data wydania:
2024-02-04
Wersja: 0.206

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com