

PHILIPS

Įprasta forma

LED


4,5–28 W

E27

Žvakutės forma



8719514313828



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Ši „Philips“ šviesos diodų lemputė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lemputė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta

Ypatybės

Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta



„Ši matomą siūlą turinti lempa bet kokiai patalpai suteikia stiliaus ir nostalgijos pojūtį. Puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą.“

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Lemputės apdaila: Gintaro

Lemputės matmenys

- Aukštis: 29,3 cm
- Plotis: 16,2 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Stiklas

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +45 °C

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 1800 K
- Nominalus šviesos srautas: 300 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0,5
- Spalvų kodas: 818 | CCT of 1800K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 1800 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 66 lm/W
- Šviesos srautas: 300 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Efektyvumas: 66 lm/W
- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514313828
- EOC: 871951431382800
- Gaminio pavadinimas: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.7

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 28 W
- Energijos sąnaudos: 4,5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 29,3 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60 Hz
- Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514313828
- Grynas svoris: 0,23 kg
- Grynasis svoris: 0,49 kg
- Aukštis: 32 cm
- Ilgis: 18,5 cm
- Plotis: 18,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC):
929002983801



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.178

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com