PHILIPS

Lâmpada

LED


4,5 W–28 W

E27

Cor areia



8719514313842



Lâmpada LED para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

Destaques

Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estilo e nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada. "

Especificações

Características da lâmpada
- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Acabamento da lâmpada: Âmbar
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada
- Altura: 28,6 cm
- Largura: 20,2 cm

Design e acabamento
- Material: Vidro

Duração
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Amplo intervalo de temperatura ambiente: -20 a +45 °C

Características da luz
- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 1800 K
- Fluxo luminoso nominal: 300 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5 s
- Código da cor: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de cor correlacionada: 1800 K
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 66 lm/W
- Fluxo Luminoso: 300 lm
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4

Diversos
- EyeComfort: Sim

Outras características
- Eficiência: 66 lm/W
- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Informações da embalagem
- EAN: 8719514313842
- EOC: 871951431384200
- Título do produto: LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Potência
- Fator de potência (Fração): 0.7

Consumo de energia
- Fator de potência: 0.7
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4,5 W
- Potência equivalente: 28 W
- Consumo de Energia: 4,5 W

Dimensões e peso do produto
- Comprimento: 28,6 cm

Valores medidos
- Vida útil especificada: 15.000 h

Especificações técnicas
- Frequência: 50-60 Hz
- Regulável: Não
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Frequência de linha: 50 to 60 Hz
- Casquilho: E27

Dimensões e peso da embalagem
- EAN/UPC - produto: 8719514313842
- Peso líquido: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,7 kg
- Altura: 32 cm
- Comprimento: 22,5 cm
- Largura: 22,5 cm
- Número de material (12NC): 929002983901

Data de publicação:
2024-02-07
Versão: 0.173

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.