

PHILIPS

Kaarslamp en
kogellamp

Led

6,5 W-48 W

E27

Warm wit



8719514313934



Warmwit licht met perfecte lichtkwaliteit

LED-kaarslampen van Philips schijnen mooi warmwit licht, hebben een buitengewoon lange levensduur en leveren onmiddellijk aanzienlijke besparingen op. Met zijn pure en elegante vormgeving is deze lamp de perfecte vervanger voor je traditionele kaarsgloeilampen.

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

Light beyond illumination

- InstantOn

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kenmerken

Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en geeft een warme,

rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 2700 K is ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

InstantOn

Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kaarslamp
- Fitting: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Mat

Lampafmeting

- Hoogte: 10,4 cm
- Gewicht: 0,032 kg
- Breedte: 3,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 30.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 620 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 55 mA
- Rendement: 95 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514313934
- EOC: 871951431393400
- Producttitel: LED 48W E27 WW B35NDFR 2SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 6,5 W
- Vermogensequivalent: 48 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,4 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 620 lm
- Nominaal vermogen: 6.5 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

De lamp

- Kleurconsistentie: 6

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514313934
- Nettogewicht: 0,054 kg
- Brutoweight: 0,093 kg
- Hoogte: 14,600 cm
- Lengte: 4,600 cm
- Breedte: 8,500 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002314068



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.294

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com