

PHILIPS

Bombilla (regulable)

LED

6,5 W - 20 W

E27

Llama

Regulación



8719514315419



LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Iluminación inteligente y sencilla para hacerte la vida más fácil


- Luz blanca extracálida regulable

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

- Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Luz blanca extracálida regulable



Mejora el ambiente en tu hogar con luz blanca extracálida que se atenúa

suavemente a través de la aplicación o la voz hasta el nivel de iluminación deseado.

Atractiva cuando está encendida o apagada



"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estilo y nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Acabado de la bombilla: ahumado
- Material de bombilla: Vidrio

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 27,3 cm
- Anchura: 6,6 cm

Diseño y acabado

- Material: Vidrio

Duración

- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +45 °C

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 1800 K
- Flujo lumínico nominal: 200 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5 s
- Código de color: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 1800 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 30 lm/W
- Flujo luminoso: 200 lm
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Eficiencia: 30 lm/W
- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8719514315419
- EOC: 871951431541900
- Título del producto: LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 6,5 W
- Potencia equivalente: 20 W
- Consumo de energía: 6,5 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 27,3 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Regulable: Solo con reguladores específicos
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Base del casquillo: E27

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514315419
- Peso neto: 0,2 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 32 cm
- Longitud: 10 cm
- Anchura: 10 cm
- Código 12NC: 929002982701



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.171

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com